# Tube dimensions en mm -TU
## TU0425S1-100

Fiche technique

## General series information

- Diamètre extérieur du tube applicable: Ø 2 à Ø 16 mm.
- Température de fonctionnement: -20 à 60 ° C.
- 29 variations de couleurs.

## Spécifications standards

| | |
|---|---|
| Taille | 0425 (Diam. ext. Ø4 diam. int. Ø2.5) |
| Couleur | S1 (Argent) |
| Longueur du rouleau | 100 m |
| Longueur de la bobine | Sans |
| Suffixe | Sans |
| Pression du fluide | Air, Eau |
| Température ambiante max. | 60 °C / 40 °C Pour l'eau |
| Température ambiante min. | -20 °C (Sans gel) / 0 °C  pour eau |
| Nombre de connecteurs pneumatiques | 2 pcs. |
| Pression maxi. à 20°C | 0.8 MPa |
| Poids | 0.940 Kg |

*Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.*



**SMC France** 1 boulevard de Strasbourg Parc Gustave Eiffel - Bussy-Saint-Georges 77607 Marne-La-Vallée Cedex 3  01 64 76 10 00  https://www.smc.eu/fr-fr  service_marketing@smc-france.fr

## Information supplémentaire

Catalogue TU-29COLOR-A_FR.pdf

*Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.*



**SMC France** 1 boulevard de Strasbourg Parc Gustave Eiffel - Bussy-Saint-Georges 77607 Marne-La-Vallée Cedex 3 01 64 76 10 00 https://www.smc.eu/fr-fr service_marketing@smc-france.fr