SPFD 18 x 165 - 1 pc

MECCHIE ELICOIDALI CONICHE PER LEGNO

- Punta con performance maggiori rispetto ad una mecchia piatta - foratura veloce, più duratura e minori sobbalzi.
- I due denti di taglio posti all'estremità della scanalatura permettono un taglio più veloce e pulito su ogni tipo di legno (morbido, duro, bagnato e trattato)
- Il nuovo disegno della punta consente un foro più preciso e più pulito. Garantisce così un'efficiente rimozione dei trucioli aumentando la velocità di foratura e riducendo l'attrito.
- Grazie a queste caratteristiche, queste mecchie possono essere usate anche in applicazioni su legno duro e morbido, umido e trattato, legno compensato, truciolato, teak, faggio, rovere, WPC (plastica legno composito), travi lamellari, pannelli, ecc.
- La scanalatura è levigata e rivestita da una speciale patina.



⌀ (mm)	18
⌀ (pollici)	¾″
Article Number	4932464071
Lunghezza totale (mm)	165
Quantità confezione	1
Tipologia attacco	¼″ Esagonale