Equipement en pouces et métrique



Faces avant en 482,6 mm (19″)

Elles sont prévues pour les armoires et les coffrets électroniques.

Matériau :
Aluminium, anodisé incolore

U	UE	Référence VC	
		269,2 mm (1/2 19″)	482,6 mm (19″)
1	3 p.	**3746.000**	**1931.200**
2	3 p.	**3747.000**	**1932.200**
3	3 p.	**3748.000**	**1933.200**
4	3 p.	**3749.000**	**1934.200**
6	3 p.	–	**1936.200**
7	3 p.	–	**1935.200**
9	3 p.	–	**1939.200**
12	3 p.	–	**1937.200**



Faces avant montées sur charnières, abattantes

Elles sont prévues pour les armoires et coffrets électroniques.

Matériau :
Aluminium de 3 mm, anodisé incolore
Charnières : zinc moulé sous pression

Composition de la livraison :
Faces avant avec matériel d'assemblage.

Largeur	U	UE	Référence EL
482,6 mm (19″)	3	2 p.	**1944.000**
482,6 mm (19″)	6	2 p.	**1945.000**



Faces avant montées sur charnières, pivotantes

Elles sont prévues pour les armoires et coffrets électroniques.

Matériau :
Aluminium de 3 mm, anodisé incolore
Charnières : zinc moulé sous pression

Composition de la livraison :
Faces avant avec matériel d'assemblage.

Largeur	U	UE	Référence EL
482,6 mm (19″)	3	2 p.	**1940.000**
482,6 mm (19″)	6	2 p.	**1941.000**

Charnières

pour faces avant

Matériau :
Zinc moulé sous pression

Composition de la livraison :
Charnières avec matériel d'assemblage.

UE	Référence EL
2 p.	**1950.000**

Brevet allemand N° 40 04 264

Plaques d'aération

Pour assurer la circulation de l'air dans les armoires et les coffrets.

Matériau :
Aluminium, anodisé incolore

Largeur	U	UE	Référence EL
482,6 mm (19″)	1	3 p.	**2231.000**
482,6 mm (19″)	2	3 p.	**2232.000**
482,6 mm (19″)	3	3 p.	**2233.000**