

HC-D15-SG-RBK - 平垫圈

1414669

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414669>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

备用扁平密封圈，用于HEAVYCON EVO面板安装底座HC-EVO-D15.....BK



商业数据

订货号	1414669
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	AF7APZ
产品关键代码	AF7APZ
目录页面	页码652 (C-4-2015)
GTIN	4055626031200
单件重量（含包装）	4.04 g
单件重量（不含包装）	4.04 g
原产地	DE

HC-D15-SG-RBK - 平垫圈

1414669
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414669>




技术数据

产品属性

产品类型	密封
类型	D15

尺寸

尺寸图	
宽度	39.2 mm
高度	2 mm
长度	82 mm
钻孔距离，水平	70 mm
钻孔距离，垂直	17.5 mm
孔径	7.1 mm

材料规格

密封材料 平垫圈	NBR
----------	-----

环境和真实条件

环境条件	
环境温度（运行）	-40 °C ... 125 °C

安装

组装说明	用于HC-EVO-D15...BK外壳
------	---------------------


HC-D15-SG-RBK - 平垫圈

1414669

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414669>



图纸



尺寸图

HC-D15-SG-RBK - 平垫圈



1414669

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414669>

认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414669>



EAC

认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-D15-SG-RBK - 平垫圈

1414669

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414669>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	23071590
ECLASS-13.0	23071590

ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31401600
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.0 气候变化	
CO2e 千克	0.094千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn