# 594 direct reading torque wrenches for right-hand and left-hand tightening torque accuracy: ±4%

12" UNI EN ISO 6789

**Nm**
Kgfm
**lbf.ft**
■
**A**
**mm**
L
mm
**kg**




| | art. | Nm | Kgfm | lbf.ft | ■ | A mm | L mm | kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **005940011** | 594/8 | 16÷80 | 1,6÷8 | 12÷60 | 1/2 | 85 | 455 | 1,35 | 2,0 |
| **005940015** | 594/21 | 40÷200 | 4÷20 | 30÷160 | 1/2 | 85 | 530 | 1,40 | 5,0 |