MERKMALE

- Universell einsetzbarer/vielseitiger Leichttransportwagen
- Aluminium, aufrecht
- Gerippte Ablagen für zusätzliche Festigkeit
- Zwei Griffe mit voller Breite
- Leicht zu verwenden und zu bewegen

RS Pro Thermoplast-Transportwagen mit 3 Ablagen, 866 x 500 mm, 200 kg Last

RS Best.-Nr. 669-3752

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Robuste RS PRO-Transportwagen, die für die meisten Umgebungen geeignet sind. Die Transportwagen haben 3 Ablagen und sind leicht und einfach zu montieren. Der Transportwagen ist mit Griffen an beiden Enden der oberen Ablage ausgestattet. Drehbare Gummirollen sorgen dafür, dass sich die Wagen leicht zum Transport von Gegenständen bewegen lassen. Zwei der Räder sind gebremst und bieten zusätzliche Sicherheit, wenn der Transportwagen steht.

Allgemeine

Typ	Trolley
Anzahl der Stufen	3
Radtyp	Gummi
Radmerkmale	Gebremst, drehbar
Rahmenmaterial	Thermoplast
Radmaterial	Gummi
Bremsen	Ja
Anwendungen	Universal, Lager, Garagen, Schulen, Catering, Lebensmittelindustrie, Werkstätten, Fabriken, Heimnutzung

Mechanische

Belastbarkeit	200kg
Raddurchmesser	100mm

Trolley-Größe	
Abmessungen	1010 mm x 513 mm x 990mm
Tiefe	990mm
Breite	513mm
Höhe	1010mm

Außenregal-Größe	
Abmessungen der Plattform	866mm x 500mm
Plattformlänge	866mm
Plattformbreite	500mm

Product Description	H x W x D (mm)	Shelves L x W (mm)	Capacity (kg)	RS Stock No
(Large)3 Shelves	1010 x 513 x 990	866 x 500	200	669-3752