

STANLEY[®]

CUTTERS 18mm

**NOUVEAU
NOUVEAU**

Cutter Standard

**Cutter à
cartouche**

**Cutter à
cartouche
DynaGrip**

	10-280 Cutter Standard	10-380 Cutter à Cartouche Standard	10-480 Cutter à Cartouche DynaGrip
Corps bimatière Dynagrip			★
Poussoir auto-bloquant	★	★	★
Accepte les lames ultra-épaisses	★		★
Sélecteur de lame automatique		★	★
Cartouche de lame acier inoxydable grande capacité	★		★
Possibilité de stockage de lames • Standards • Ultra-épaisses	2 1	6	6 5
Système de blocage de la lame supplémentaire			★
Trou pour passage de dragonne	★	★	★
Casse-lames	★		
Quantité de lames livrées avec le cutter	2	3	4

**Design ergonomique pour un meilleur confort
et une plus grande puissance de coupe**


• Le cutter DynaGrip est équipé d'un revêtement souple pour
encore plus de confort

**Tous les composants de ces produits sont en
ABS très résistant et en acier inoxydable**


STANLEY®

Sélecteur de lames automatique pour les versions à cartouche


- Lorsque la lame usagée est retirée, la lame neuve se met en place automatiquement en ramenant le bouton poussoir à sa position initiale



Les cutters à cartouche peuvent contenir jusqu'à 6 lames



Système supplémentaire de blocage de sécurité de la lame pour le cutter DynaGrip



Le cutter standard peut contenir 2 lames

Stockage des lames

- Jusqu'à 6 lames standards pour les cutters à cartouche
- Peut contenir des lames standards ou ultra-épaisses

Bouton poussoir à action "positive"

- Indique quand la lame est correctement positionnée

- Blocage automatique de la lame, dans la position désirée pour une meilleure sécurité et une plus grande efficacité de coupe

Référence	Désignation	U. Vente	U. Usine	Code barre
1-10-280	Cutter Standard 18mm Vrac	12	72	3253561102806
0-10-280	Cutter Standard 18mm LS	12	60	3253560102807
1-10-380	Cutter à cartouche 18mm Vrac	12	72	3253561103803
0-10-380	Cutter à cartouche 18mm LS	12	60	3253560103804
1-10-480	Cutter à cartouche DYNAGRIP 18mm Vrac	6	36	3253561104800
0-10-480	Cutter à cartouche DYNAGRIP 18mm LS	6	36	3253560104801

STANLEY MABO - 24, rue Jouchoux - B.P. 1579 - 25009 BESANCON CEDEX
TEL 03 81 66 36 36 TELEX 360 098F FAX 03 81 50 76 36

Les commandes sont sujettes à des quantités minimales

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis

STANLEY®

Tout l'outillage à main qui vous aide à faire les choses bien.