



CODE ARTICLE: 6246158  
**BACOU CREEK AMG S3 CI  
SRC**

- Tige en cuir gras marron et parements en textile noir hydrofuges. Semelle PU2D injectée. Certifiée SRC. Embout de sécurité Spacium™ 200J en polymère injecté. Semelle anti-perforation Flexium™ non métallique. Modèle certifié selon la norme EN ISO 20345:2011.

**Honeywell**

## Présentation générale

**Numéro de référence**

6246158

**Type de produit**

Chaussures

**Gamme**

Bacou Original Free

**Marque**

Honeywell

**Marque anciennement connue sous le nom de**

BACOU

**Industrie**

- Bâtiment et travaux publics
- Énergie ou électricité
- Industrie générale
- Logistique
- Maintenance

**Utilisation du produit**

- Chaussures de sécurité à usage professionnel. Idéal pour le bâtiment et la construction

## Caractéristiques & Avantages

**Caractéristique**

Certifié EN ISO 20345:2011 & SRC

**Avantage**

Offre une protection optimale

**Caractéristique**

Tige en cuir gras et parements en textile

**Avantage**

Résiste aux projections de fluides et aux déchirements : durée d'utilisation prolongée

**Caractéristique**

Doublure Poromax®

**Avantage**

Respirante, absorbante et à séchage rapide

**Caractéristique**

Renforts à l'avant et à l'arrière

**Avantage**

Protection et résistance accrues

**Caractéristique**

Intercalaire anti-perforation Flexium™. Non-métallique : fibres textiles haute ténacité.

**Avantage**

Intercalaire léger et flexible. Elimination des contraintes de flexion au porter. Antistatique et confortable.

**Caractéristique**

Soufflets latéraux d'étanchéité

**Avantage**

Evite la pénétration de liquides et poussières dans la chaussure

**Caractéristique**

Haut de tige et languette matelassés

**Avantage**

Adaptés à la morphologie de l'utilisateur, le confort est maintenu même en cas de port prolongé

## Descriptif technique

**Tailles**

FR : 35 - 49

**Tableau de correspondance**

table\_size\_2749\_id\_2576

**Intercalaire**

Semelle anti-perforation Flexium™ en fibres textiles haute ténacité.

**Tige**

Tige en cuir gras marron et parements en textile noir hydrofuges. Renforts de protection à l'avant et à l'arrière. Doublure Poromax® à structure 3D anti-bactérienne et anti-microbienne. Soufflets latéraux d'étanchéité. Haut de tige et languettes matelassés.

**Embout**

Embout de sécurité SPACIUM™ 200 Joules en polymère injecté. Non métallique : 50% plus léger que l'acier. Embout de protection large pour plus de confort : convient à tous types de pieds. Amagnétique. Isolant thermique. Inaltérable.

**Première de propreté**

Mousse PU en double densité pour un usage intensif. Amovible : facilite l'entretien. Antibactérien : facilite l'entretien. Antistatique dans la masse : efficacité optimale. Coussinet de confort sous le talon. Canaux d'évacuation. La première de propreté (réf 6000350 : Semelles Bacou X'Max Black Insole) peut-être vendue séparément. A partir d'une paire, dans un emballage individuel.

**Semelle de marche**

Polyuréthane double densité : PU 2D. Couche de confort densité 0.5 (garantit la légèreté et la flexibilité, assure l'absorption des chocs et protège contre les changements de température. Couche d'usure densité 1 (résiste à l'abrasion, aux hydrocarbures, aux huiles et aux graisses. Hautement antidérapante grâce à son relief large, profond et autonettoyant. Certifiée SRC : SRA : carreaux céramiques, à plat : 0,45 (standard minimum : 0,32), talon : 0,46 (standard minimum : 0,28)/SRB: sol acier, à plat : 0,24 (standard minimum : 0,18), talon : 0.24 (standard minimum : 0.13). Capacité d'absorption d'énergie > 20 joules. Résistance à l'abrasion exceptionnelle : perte en volume < 150 mm<sup>3</sup> (sous charge 10 newton = 1 kg). Allongement à la rupture : 650 %. Résistance aux flexions répétées optimisée > 60 000 ; norme > 30 000). Tenue aux acides et bases : limitée aux faibles concentrations.

**Additional Features**

- CI
- SRC

## Certifications

 Déclaration de conformité CE

**EPI catégorie CE**

2

**Assurance qualité**

ISO 9001 / 2008

**Numéro de certificat CE**

N°0075/797/161/04/12/0262 ext 30/09/12

**Attestation CE**

 EC Attestation

**REACH**

<b>Conformité au règlement CE 1907/2006 (REACH)</b>	
The substance(s) listed below may be contained in this product above the threshold level of 0.1% by weight of the listed article.	
Références des produits vendus en Europe	Substance > 0,1 %
Nom de la substance	Numéro CAS
No Substance Content	

## Informations complémentaires

### Manuel d'utilisation

Instruction utilisateur EN ISO 20345 2011-Footwear-Honeywell-032012

## Maintenance

### Cycle de vie

- Nous vous conseillons d'utiliser ce produit au plus tard 3 ans après la date de fabrication qui figure sur la chaussure.
- Au-delà de cette durée plusieurs facteurs tels que :  
Exposition à une source lumineuse, hydrométrie, variation de température peuvent provoquer une modification de la structure des matériaux qui ne conservent plus leur niveau de performance en regard des exigences essentielles définies par la directive européenne 89.686 CEE.

### Information de stockage

- Les délais que nous vous indiquons se rapportent uniquement à des chaussures neuves et dans leur emballage d'origine, conservées dans une zone de stockage contrôlée et non soumises à des variations de température et de taux d'humidité rapides.

### Instructions d'entretien

- Après chaque utilisation, laisser sécher les chaussures ouvertes dans un endroit aéré et loin d'une source de chaleur.
- Enlever à la brosse les excès de terre ou de poussière. Avec un chiffon mouillé et du savon si besoin, enlever les taches.
- Eventuellement, cirer les cuirs lisses ou pigmentés avec un produit standard du commerce.



En exécution de la Directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux équipements de protection individuelle et des décrets n° 92-765, 766 et 768 du 29 juillet 1992 portant transposition de cette directive en droit français,  
*In application of the Directive ref. 89/686/EEC of 21st December 1989, concerning the alignment of member state legislation relating to personal protective equipment and the decrees n° 92-765, 766 and 768 of the 29th July 1992 concerning the transposition of the Directive into French law,*

## CTC

habilité par arrêté du Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé du 20 décembre 2010,  
*authorized by decree of the Ministry of Work, Employment and Health of December 20<sup>th</sup>, 2010,*

identifié sous le numéro 0075, publié au JOCE, attribue :  
*identified by the number 0075, published in the Official Journal of the European Community, delivers:*

**L'ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE**  
*CE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE*  
**N°0075/797/161/04/12/0262 – EXT 30/09/12**

**Au modèle d'équipement de protection individuelle suivant :**  
*to the following model of personal protective equipment:*

- **chaussure de sécurité à usage professionnel,**  
*safety footwear for professional use,*
- **référence et nom du modèle : 6246158 - BACOU CREEK AMG S3 CI SRC**  
*reference and name:*
- **responsable de la mise sur le marché :**  
*applicant of the CE type examination certificate:*

**HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE**  
**ZI PARIS NORD II**  
**33 Rue des Vanesses**  
**BP 55287 VILLEPINTE**  
**95958 ROISSY CHARLES DE GAULLE**  
**FRANCE**

Le modèle **6246158 - BACOU CREEK AMG S3 CI SRC** est une variante raccordée au modèle **6246157 - BACOU PEAK AMG S3 CI SRC**

*The safety footwear model 6246158 - BACOU CREEK AMG S3 CI SRC is considered as a variant of the reference model 6246157 - BACOU PEAK AMG S3 CI SRC*

Les niveaux de performance et de sécurité sont identiques à ceux du modèle de raccordement, ainsi que les marquages, à l'exception du code article.

*Safety levels offered are the same for both the reference model and its variant, just as the markings except the article code.*

**Fait à Lyon, le 5 septembre 2012**  
*Drawn up in Lyon, on September 5<sup>th</sup>, 2012*

**Etablie par : Nadine PIPAZ**  
*Issued by:*



**NOTA : Toute modification apportée au matériel neuf, objet de la présente attestation d'examen CE de type doit être portée à la connaissance de l'organisme habilité en application de l'article R. 4313-38 du Code du Travail ainsi que toute modification des informations contenues dans le dossier technique sur la base duquel l'attestation CE de type a été délivrée (changement de lieu, changement de raison sociale du fabricant, retrait de certificat d'assurance qualité...).**

*Any modification to new items of the personal protective equipment object of this CE type examination certificate or any modification of the information contained in the manufacturer technical file which served for the deliverance of the CE type approval certificate (change of adress, change of company status) should be brought to the attention of the notified body in accordance with law n° R. 4313-38 of the French Code of Work*

**Cette attestation comporte 2 pages numérotées 1/2 et 2/2.**  
*This certificate contains 2 pages numbered in the following way 1/2 and 2/2.*

**CTC** - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon cedex 07 - France  
Tél. : +33 (0)4 72 76 10 10 - Fax : +33 (0)4 72 76 10 00 - E-mail : [ctclyon@ctcgrroupe.com](mailto:ctclyon@ctcgrroupe.com)  
[www.ctc.fr](http://www.ctc.fr) - [www.ctcgrroupe.com](http://www.ctcgrroupe.com) - [www.ctc-services.org](http://www.ctc-services.org)

- **Gamme de pointures : 35 au 49**

*Range of sizes: 40 to 47*

- **Différence avec le modèle de raccordement :**

*Difference with the reference model:*

- **Modèle A : modèle bas**

*Model A : low shoe*

- **Marquages sur le produit**

*Marking on the product*

Chaque pied de la chaussure de sécurité est marqué de manière visible, lisible et indélébile de la façon suivante :

*Each foot of the safety footwear is clearly and permanently marked with as following:*

- **Marque d'identification : HONEYWELL**

*logo – commercial brand*

- **Marquage CE**

*CE marking*

- **Référence : 6246158**

*reference*

- **Pointure**

*size*

- **Mois et année de fabrication**

*month and year of manufacture*

- **Symboles normatifs : EN ISO 20345:2011 et S3 CI SRC**

*standards symbols*



## Déclaration de conformité CE

**Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:**

Honeywell Safety Products Europe

**Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:**

Désignation: BACOU CREEK AMG S3 CI SRC

Référence: 6246158

Norme(s): EN ISO 20345:2011

**Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:**

N°0075/797/161/04/12/0262 ext 30/09/12

**Délivré par:**

CENTRE TECHNIQUE DU CUIR

4 rue Hermann Frenkel

69367

Lyon Cedex 07

Fait en Roissy, le 11/06/2015

**Par:** Ailsa Lhopital

**Division:** Chaussures

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

[www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)