

USB 3.1 (10Gbit/s) mSATA Festplattengehäuse - Aluminium

Product ID: SMS1BMU313



Fügen Sie Ihrem Laptop oder Desktopcomputer mithilfe dieses mobilen mSATA- und mSATA Mini-Laufwerksgehäuses einen High Speed-Datenspeicher hinzu. Es ermöglicht höhere Datenübertragungsgeschwindigkeiten mit USB 3.1 (10 Gbit/s) in einem soliden Aluminiumgehäuse.

Strapazierfähig und mobil


Dank der kompakten Bauweise und des Metallgehäuses ermöglicht das mSATA-Laufwerksgehäuse eine sehr mobile High Speed-Speicherlösung. Das Gehäuse ist schlank und elegant und somit ein ideales Zubehör für Laptopcomputer oder Desktopcomputer.

Das mSATA-Gehäuse bietet dank des strapazierfähigen, soliden Aluminiumgehäuses zuverlässigen Laufwerksschutz. Es ist zudem mit Lüftungsöffnungen ausgestattet, um das Laufwerk durch Wärmeableitung vor Überhitzung zu schützen und zu einer optimalen Betriebstemperatur beizutragen.



Ultraschnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten

Dank Unterstützung für USB 3.1- (auch bekannt als USB 3.1 Gen 2) und SATA III (6 Gbit/s)-Hostanschlüsse können Sie mit dem Laufwerksgehäuse die Leistung Ihrer mSATA-Solid State-Laufwerke optimieren, um höhere Datenübertragungsgeschwindigkeiten zu erreichen. Das mSATA-Laufwerksgehäuse unterstützt auch UASP für höhere Leistung.



Kompatibel mit allen mSATA-Laufwerken

Dieses mobile Laufwerksgehäuse ist mit allen standardmäßigen mSATA-Laufwerken, einschließlich des mSATA Mini-Formfaktors (halbe Größe) kompatibel.

Das SMS1BMU313 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Mobile Profis, die schnelle externe Datenspeicher benötigen
- Fügen Sie schnell Ihrem Laptop oder Desktopcomputer mithilfe eines mSATA-SSDs mobilen externen Speicherplatz hinzu
- Übertragen Sie Daten schnell und einfach zwischen mehreren Workstations mithilfe einer Hochgeschwindigkeitsverbindung

Features

- Fügen Sie Ihrem Laptop oder Desktopcomputer mithilfe eines mSATA-Laufwerks einen schnellen externen Speicher hinzu
- Optimieren Sie die Leistung Ihres mSATA-SSD mit USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s)-Konnektivität
- Kompatibel mit mSATA und mSATA Mini (mSATA-Laufwerke mit voller und halber Höhe)
- Unterstützt SATA I, II, III (bis zu 6 Gbit/s)
- UASP-Unterstützung
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Belüftungsöffnungen für Wärmeableitung
- Abwärts kompatibel mit USB 3.0, USB 2.0, USB 1.x

| | | |
|--------------------------------|------------------------------|--|
| Hardware | Warranty | 2 Years |
| | Anzahl von Laufwerken | 1 |
| | Chipset-ID | ASMedia - ASM1351 |
| | Laufwerkgröße | mSATA (Full Size & Half Size) |
| | Laufwerkinstallation | Fest |
| | Laufwerktyp | mSATA (Mini SATA) |
| | Lüfter | Nein |
| | Schnittstelle | USB 3.1 Gen 2 |
| | Unterstützte Laufwerkhöhe(n) | Full Size (50.8mm) Half Size (26.8mm) |
| Leistung | 4Kn Support | Ja |
| | Max. Laufwerkkapazität | Aktuell getestet mit mSATA-Laufwerken von bis zu 1 TB |
| | Portvervielfältigung | Nein |
| | RAID | Nein |
| | TRIM Support | Ja |
| | Typ und Rate | USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s SATA III (6 Gbps) |
| | UASP-Unterstützung | Ja |
| Steckverbinder | Hostanschlüsse | 1 - USB 3.1 USB Type Micro-B (10-polig, Gen 2, 10 Gbit/s) Buchse |
| | Laufwerksteckverbinder | 1 - mSATA (52-polig, Mini SATA)-Steckplatz |
| Software | Betriebssystemkompatibilität | OS independent; No software or drivers required |
| Anzeiger | LED-Anzeiger | 1 - Stromversorgung und Aktivität |
| Strom | Mit Stromadapter | USB-betrieben |
| Physische Eigenschaften | Farbe | Schwarz |
| | Gehäusetyp | Aluminium |
| | Max. Laufwerkhöhe | 2 in [50.8 mm] |
| | Produktbreite | 1.6 in [40 mm] |
| | Produktgewicht | 2 oz [58 g] |
| | Produkthöhe | 0.5 in [12 mm] |
| | Produktlänge | 3.9 in [98 mm] |

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|---|
| Verpackungsinformationen | Versandgewicht (Verpackung) | 4.8 oz [136 g] |
| Verpackungsinhalt | Im Paket enthalten | 1 - USB 3.1 mSATA-SSD-Gehäuse - Aluminium 1 - USB-A-zu-Micro-B-Kabel - 46 cm 4 - Montageschrauben 2 - Sätze von mSATA-Montagematerial (vorinstalliert) 1 - Schraubendreher 1 - Kurzanleitung |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.