87045 LIMOGES Cedex
Téléphone : 05 55 06 87 87 - Télécopie : 05 55 06 88 88

Fiche technique : F9027D

Repérage pour filerie et blocs Mémocab

Référence(s) : 377 10/12 - 377 80 à 89 - 378 01 à 10 378 26 à 51 - 379 00 à 60 - 379 89 à 99

Date : 25.08.98



Le système de repérage à bague fermée pour filerie et blocs de jonction
- Préparation des repères à l'avance avec classeur à folios
- Repères imperdables
- Réglettes de même couleur que les repères (code international)
- Repères à base rectangulaire pour un alignement parfait dans le porte-repère
- Précomposition du repérage avec les préhenseur ergonomiques
- Marquage composable dans le sens de la lecture
- Excellente qualité de marquage en ambiance agressive

Le système Mémocab offre :
- des repères avec ou sans numéros code couleur international, signes conventionnels, chiffres noirs sur fond blanc, lettre
- portes repères pour filerie
  - transparents, souples, unitaires pour 6 ou 12 repères
  - transparents souples, prédécoupés en bobine 7 repères pour repérage tenant et aboutissant simultané
- porte-repères pour blocs de jonction
  - transparents unitaires 2 repères
- porte-repères pour câbles
  - transparents unitaires 8 repères, fixation par colliers Colring
- porte-repères adhésifs
  - transparent unitaires 6 repères

1. GAMME

1.1 Repères

Réglettes 24 repères largeur 2,3 mm

1.1.1 Couleurs suivant le code international des résistances NF C 93-011 - CEI 62

Chiffre-couleur	Références avec numéro
7 violet	378 01
3 orange	378 02
9 blanc	378 03
8 gris	378 04
5 vert	387 05
4 jaune	378 06
1 brun	378 07
6 bleu	378 08
0 noir	378 09
2 rouge	378 10

1. GAMME (suite)

1.1 Repères (suite)

1.1.2 Chiffres noirs sur fond blanc

Chiffres	Références
0	377 80
1	377 81
2	377 82
3	377 83
4	377 84
5	377 85
6	377 86
7	377 87
8	377 88
9	377 89

1.1.3 Lettres majuscules noires sur fond blanc

Lettres	Références
A	378 26
B	378 27
C	378 28
D	378 29
E	378 30
F	378 31
G	378 32
H	378 33
I	378 34
J	378 35
K	378 36
L	378 37
M	378 38
N	378 39
O	378 40
P	378 41
Q	378 42
R	378 43
S	378 44
T	378 45
U	378 46
V	378 47
W	378 48
X	378 49
Y	378 50
Z	378 51

Repérage pour filerie et blocs Mémocab

Fiche technique : F9027D

Référence(s) : 377 10/12 - 377 80 à 89 - 378 01 à 10 - 379 26 à 51 - 379 89 à 99

Date : 25.08.98

1. GAMME (suite)

1.1 Repères (suite)

1.1.4 Signes conventionnels repères noirs sur fond blanc

Chiffres	Références
/	379 54
•	379 55
+	379 56
-	379 57
∿	379 58
⎓	379 59
⏚	379 60

1.2 Porte-repères

Filerie souple facilitant l'introduction du câble et des repères



L 15mm 6 repères	L 30 mm 12repères		H	Diamètre mini	Diamètre maxi
379 30	379 40		6,28	1,3	3,5
379 31	379 41		7,65	2,3	4,8
379 32	379 42		10,8	4,2	7,6
379 33	379 43		15	7,6	12,5
379 34	-		20,95	12,5	19
379 35	-		24,75	29,5	29,5

1. GAMME (suite)

1.2 Porte-repères (suite)

1.2.1 Pour filerie

Longueur du repérage	Références	Section (mm²) mini	Section (mm²) maxi
15 mm (6 repères)	379 30	0,25	1,5
	379 31	0,75	4
	379 32	4	16
	379 33	16	50
	379 34	50	95
	379 35	95	300
20 mm (12 repères)	379 40	0,25	1,5
	379 41	0,75	4
	379 42	4	16
	379 43	16	50
500 mm (à couper)	379 44	0,75	4

1.2.2 Pour repérage tenant aboutissant simultané

Porte-repères pré-découpés en bobine

Longueur du rep.	Quantité /bobine	Réf.	Section (mm²) maxi	Section (mm²) mini
18 mm 7 repères	1000	379 20	0,25	1,5
	1000	379 21	0,75	4
	500	379 22	4	16
30 mm 12 repères	500	379 10	0,25	1,5
	500	379 11	0,75	4



1.2.3 Pour blocs de jonction

Référence 379 00 : tous modèles

1.2.4 Adhésifs

Longueur du repérage	Référence
17,5 mm (7 repères)	377 10

1.2.5 Pour câbles

Longueur du repérage	Référence
20 mm (8 repères)	377 12

2. CARACTERISTIQUES DE LA MATIERE DES PORTE-REPERES

Température d'utilisation : 110° C en pointe, - 30° C à + 80° C en continu

Tenue au brûleur à aiguille suivant CEI 695.2.2

Auto-extinction en moins de 15 secondes

Tenue aux agents chimiques à une température de 23° C
+ : excellente 0 : modérée - : faible

Solvants :

- Aliphatique 0
- Aromatique 0
- Chloré 0
- Cétone ..... -
- Fluoré ..... -
- Glicol ..... +
- Alcools ..... +
- Hydrocarbures ..... +

Vieillissement :

- chimique en atmosphère industrielle (sulfureuse atmosphère saline) ..... bonne tenue
- aux ultraviolets ..... bonne tenue

3. ACCESSOIRES

3.1 Préhenseurs ergonomiques pour composition et mise en place du repérage dans les porte-repères

Réf.	Désignations	
379 89	Double pour porte-repères 30 ou 18 mm tenant/aboutissant	
379 90	Pour porte-repères 30 mm	
379 92	Pour porte-repères 15 mm	

3.2 Extracteur

Réf.	Désignations	
379 93	Pour porte-repères 15 mm	

3.3 Divers

Réf.	Désignations	
379 91	Classeur double pour 48 réglettes de repères (livré nu)	
379 97	Classeur chevalet de préparation pour mise en attente de porte-repères composés à l'avance (510 repères)	
379 96	Recharges avec bandes adhésives pour classeur de préparation	
379 99	Mallette d'intervention sur sites, composé de : • 1 classeur réf. 379 91 • 2 préhenseurs réf. 379 90/92 • 1 extracteur réf. 379 93 • 50 porte-repères réf. 379 30 • 50 porte-repères réf. 379 31 • 20 porte-repères réf. 379 32	