


Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT - oeillet pour entrées de câbles - Ø 19-20mm

NSYCEJDL19

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PanelSeT
Type de produit ou équipement	Passe-câble
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de gestion de câbles
Application	Multi-usage
Quantité du lot	Lot de 5

Complémentaires

Matière	TPE (élastomère thermoplastique)
Nombre d'entrée de câble	1 19...20 mm
Poids du produit	0,007 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP65 conforming to CEI 60529
Tenue à la flamme	V0 se conformer à UL 94
Température ambiante de fonctionnement	-30...100 °C
Résistance aux agents chimiques	Bonne résistance aux huiles minérales et aux graisses Bonne résistance aux acides et bases faibles Bonne résistance aux alcools Bonne résistance aux carburants

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,000 cm
Largeur de l'emballage 1	9,000 cm
Longueur de l'emballage 1	3,700 cm
Poids de l'emballage 1	7,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	3,000 cm
Largeur de l'emballage 2	9,000 cm
Longueur de l'emballage 2	15,000 cm
Poids de l'emballage 2	28,000 g

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Type d'emballage 3	CAR
Nb produits dans l'emballage 3	80
Hauteur de l'emballage 3	20,000 cm
Largeur de l'emballage 3	20,000 cm
Longueur de l'emballage 3	30,000 cm
Poids de l'emballage 3	742,000 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale	
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Use Better	
Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Règlementation REACH	Déclaration REACH
Use Again	
Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No