Presse hydraulique raccordable SU210K — FORCE 200 kN

- Sertissage des cosses non isolées de 10 à 500 mm².
- Protection anti-corrosion, chape nickelée et piston chromé.
- Raccordables sur pompes hydrauliques 700 bars.
- Equipés d'un raccord femelle RFK-M38NPT.
- Longueur : 260 mm.
- Poids : 5,8 kg.



Accessoires
Porte-matrices S21.

Réf.
SU210K

Presse hydraulique raccordable VF210K — FORCE 200 kN

- Sertissage des cosses non isolées de 10 à 500 mm².
- Protection anti-corrosion, chape nickelée et piston chromé.
- Raccordables sur pompes hydrauliques 700 bars.
- Equipés d'un raccord femelle RFK-M38NPT.
- Longueur : 275 mm (VF 210 K).
- Poids : 6,200 Kg (VF 210 K).



Accessoires
Porte-matrices **S21**.



Réf.
VF210K

Matrices de sertissage :

Matrices	Section câble (mm²)	Type de cosses	Matrices de sertissage SU210K/ VF210K + sommier S21
	**Pour cosses série ELS/FLS**		
	10	ELS	ELSV20
	16	FLS	FLSV20
	Pour cosses série TN		
	25	TN25	TN25V20
	35	TN35	TN35V20
	50	TN50	TN50V20
	70	TN70	TN70V20
	95	TN95	TN95V20
	120	TN120	TN120V20
	150	TN150	TN150V20
	185	TN185	TN185V20
	**240**	TN240	TN240V20
	300	TN300	TN300V20
	Pour cosses série TR		
	95	TR95	TR95V20
	120	TR120	TR120V20
	150	TR150	TR150V20
	185	TR185	TR185V20
	240	TR240	TR240V20
	300	TR300	TR300V20
	400	TR400	TR400V20
	500	TR500	TR500V20

Section câble (mm²)	Type de cosses	Matrices de sertissage SU210K/VF210K + sommier S21
Pour cosses série TRS		
95	TRS95	TRS95V20
120	TRS446	TRS446V20
120	TRS448	TRS448V20
150	TRS450	TRS450V20
185	TRS452	TRS452V20
240	TRS455	TRS455V20
400	TRS456	TRS456V20
185	TRS185 - TRS185-1B	TRS185V20
240	TRS240 - TRS240-1B	TRS240V20
240	TRS242-12	TRS258V20
400	TRS400	TRS400V20
50	TRS262	TRS262V20S (sertissage sur âme)
		TRS262V20F (sertissage sur isolant)
95	TRS246	TRS246V20S
		TRS246V20F

Section câble (mm²)	Type de cosses	Matrices de sertissage SU210K/ VF210K + sommier S21
Pour cosses série AL		
50	AL50	AL50V20
60	AL60	AL60V20
70	AL70	AL70V20
95	AL95	AL95V20
120	AL120	AL120V20
150	AL150 - AL150B	AL150V20
185	AL185	AL185V20
240	AL240	AL240V20
300	AL300	AL300V20
460	AL460	AL460V20