

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Harmony 9001K - tête pour bouton-poussoir - Ø30 - choix de 7 couleurs

9001KR1U

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 sept. 2023

⚠ Fin de service imminente: 31 déc. 2050

⚠ Arrêt de fabrication consulter si stock

Statut commercial: Arrêt de fabrication consulter si stock

## Principales

Gamme de produit	Harmony 9001K
Type de produit ou équipement	Tête de bouton-poussoir
Nom de l'appareil	9001K
Profil de l'unité de commande	affleurant, sans marquage
Info supplémentaire de l'unité de commande	Garde métallique

## Complémentaires

Diamètre de fixation	30 mm
Forme de la tête de l'unité de signalisation	Rond
Type d'unité de commande	rappel à ressort
Poids du produit	0,087 kg
Matériau de la colerette	Métal
Couleur de la capsule	7 couleurs au choix
Profil de l'unité de commande	Affleurant
Type de commande	Rappel à ressort
Description des contacts	Sans contact de contact

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9,500 cm
Largeur de l'emballage 1	5,500 cm
Longueur de l'emballage 1	5,000 cm
Poids de l'emballage 1	104,000 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	24
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	15,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	2,622 kg

## Garantie contractuelle

---

Garantie

18 mois



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

## Use Better

### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
<a href="#">Directive UE RoHS</a>	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Numéro SCIP	Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Réglementation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>

## Use Again

### Réemballer et réusiner

Reprise	No
DEEE	Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles


# Fiche technique du produit

9001KR1U

Encombrements

## Dimensions


---



## Montage et périmètre de sécurité

### Position de montage du bloc de contacts

Vues du dessus et de l'arrière



(1) Il est possible de monter jusqu'à 3 niveaux de blocs de contacts (6 blocs maximum)

(2) Opérateur


(3) Encoche de position

(4) Côté 1

(5) Côté 2

## Découpe du panneau


### Dégagement



Plaque de légendes	a mini.	b mini.		
	mm	po.	mm	po.
9001KN2..	57.2	2.25	44.5	1.75
9001KN3..	57.2	2.25	50.8	2.00

### Détails des différentes découpes

2 solutions



## Offer Marketing Illustration

### Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

## Product benefits / Features

---

### Technical Benefits

#### Harmony 9001K



# Fiche technique du produit

9001KR1U

Image of product / Alternate images

Alternative

---







