

Fiche technique

BAB194GAL7016

Borne anti bélier tête bombée Ø 194 mm H 1200 mm galvanisé - gris 7016

Borne de sécurité robuste pour protéger les zones sensibles contre les attaques à la « voiture bélier ». Se scelle au sol et se remplit de béton pour une résistance maximale. Disponible en plusieurs finitions : galvanisé, galvanisé + RAL 7016, inox 304. Disponible en diamètres Ø160 mm, Ø194 mm ou Ø273 mm. Idéale pour sécuriser commerces, banques, vitrines, accès piétons et espaces publics exposés









Code douanier	7326909890
EAN	3321360117007

Couleur : Gris 7016

Matière : Acier galvanisé

Caractéristiques :

- Tête bombée.
- 5 couleurs de bandes réfléchissantes en option.
- Profondeur de scellement minimum 40 cm.
- Couvercle à sceller.

Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	épaisseur (mm)	Poids net (kg)
1200	194	4	23,00

VISO
www.viso-cpn.com

VISO - 7 avenue Arago - ZI de la Vigne aux Loups - 91380 CHILLY-MAZARIN - France

Tél. + 33 (0)1 69 53 46 70 - Fax + 33 (0)1 69 53 46 80 - contact@viso-cpn.com / commande@viso-cpn.com