EX-137...N

Extracteurs à collets

Description

Extracteurs à collets prévus pour l'extraction de roulements à billes logés dans un boitier de carter, extraction de bagues par l'alésage intérieur sans nécessité de point d'appui.
Utilisation: introduire l'extracteur à collet dans le roulement et introduire la vis de force.
En la vissant, les bords vont s'écarter créant une surface d'appui solide permettant l'extraction en toute sécurité.
Utilisation avec la masse à inertie EX-137-M2N ou le contre-appuis d'extraction EX-137-T2.

SAM OUTILLAGE SAS
60 Bd Thiers - CS10528
42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
RCS Saint-Etienne n°338 002 231

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.

Données techniques



Caractéristiques de l'article référence : EX-137-5N			
ØA min mm	5	**ØA max mm**	7
B (mm)	8	**L (mm)**	27
D (mm)	15	**Poids (kg)**	0,08
Tonnage Max	-	**Garantie**	Garantie SAM OUTIL
Caractéristiques de l'article référence : EX-137-7N			
ØA min mm	8	**ØA max mm**	11
B (mm)	20	**L (mm)**	40
D (mm)	15	**Poids (kg)**	0,09
Tonnage Max	-	**Garantie**	Garantie SAM OUTIL
Caractéristiques de l'article référence : EX-137-10N			
ØA min mm	12	**ØA max mm**	14
B (mm)	0	**L (mm)**	64
D (mm)	33	**Poids (kg)**	0,27
Tonnage Max	-	**Garantie**	Garantie SAM OUTIL
Caractéristiques de l'article référence : EX-137-14N			
ØA min mm	15	**ØA max mm**	19
B (mm)	0	**L (mm)**	64
D (mm)	33	**Poids (kg)**	0,27
Tonnage Max	-	**Garantie**	Garantie SAM OUTIL
Caractéristiques de l'article référence : EX-137-20N			

SAM OUTILLAGE SAS
60 Bd Thiers - CS10528
42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
RCS Saint-Etienne n°338 002 231

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.

ØA min mm	20	**ØA max mm**	24
B (mm)	0	**L (mm)**	65
D (mm)	33	**Poids (kg)**	0,32
Tonnage Max	-	**Garantie**	Garantie SAM OUTIL
Caractéristiques de l'article référence : EX-137-25N			
ØA min mm	25	**ØA max mm**	29
B (mm)	0	**L (mm)**	65
D (mm)	33	**Poids (kg)**	0,37
Tonnage Max	-	**Garantie**	Garantie SAM OUTIL
Caractéristiques de l'article référence : EX-137-30N			
ØA min mm	30	**ØA max mm**	37
B (mm)	0	**L (mm)**	65
D (mm)	33	**Poids (kg)**	0,42
Tonnage Max	-	**Garantie**	Garantie SAM OUTIL
Caractéristiques de l'article référence : EX-137-38N			
ØA min mm	38	**ØA max mm**	46
B (mm)	0	**L (mm)**	65
D (mm)	33	**Poids (kg)**	0,55
Tonnage Max	-	**Garantie**	Garantie SAM OUTIL
Caractéristiques de l'article référence : EX-137-45N			
ØA min mm	47	**ØA max mm**	54
B (mm)	0	**L (mm)**	88
D (mm)	33	**Poids (kg)**	1,32
Tonnage Max	-	**Garantie**	Garantie SAM OUTIL
Caractéristiques de l'article référence : EX-137-50N			
ØA min mm	55	**ØA max mm**	64
B (mm)	0	**L (mm)**	89
D (mm)	45	**Poids (kg)**	1,58
Tonnage Max	-	**Garantie**	Garantie SAM OUTIL
Caractéristiques de l'article référence : EX-137-60N			
ØA min mm	65	**ØA max mm**	76
B (mm)	0	**L (mm)**	89
D (mm)	45	**Poids (kg)**	1,95

SAM OUTILLAGE SAS
60 Bd Thiers - CS10528
42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
RCS Saint-Etienne n°338 002 231

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.

Tonnage Max	-	**Garantie**	Garantie SAM OUTIL

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne

Les outils IndispenSAM 2021

Consulter le catalogue

Outillage 2021

Consulter le catalogue

Automobile 2021

Consulter le catalogue

Pneumatique 2021

Consulter le catalogue

Sécurité anti-chute 2020

Consulter le catalogue