

## CARATTERISTICHE

- Set di cacciaviti con una gamma di tipi e dimensioni di testa
- Fornito in una pratica custodia rigida
- Impugnature ergonomiche per un maggiore controllo
- Acciaio al cromo-vanadio per la resistenza alla corrosione e una lunga durata dell'utensile

## Set di cacciaviti tozzo Pozidriv a taglio svasato, a taglio, tozzo per tecnici RS Pro da 15 pezzi

Codice RS: 228-4143



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale

## DESCRIZIONE del

Da RS Pro, questo versatile set di cacciaviti contiene abbastanza tipi e dimensioni di testa comuni per soddisfare un'ampia varietà di applicazioni. Pertanto, è ideale per impieghi di manutenzione generale in cui gli utensili elettrici non sono pratici o non sono necessari.

## Specifiche generali

<b>Tipo di cacciavite</b>	Ingegneria
<b>Numero di pezzi</b>	15
<b>Tipo di punta</b>	A taglio svasato; Pozidriv; a taglio tozzo; Pozidriv tozzo
<b>Imposta contenuto</b>	<p>punta svasata da 2 pezzi (6*100mm 8*150mm)            3 punte parallele (3*75mm 5*75mm 5*150mm)            cacciavite pozidriv da 3 pezzi con manico in acetato di colore rosso</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: n. 0 x 75mm, n. 1 x 75mm e n. 2 x 100mm</li> </ul> <p>5 cacciaviti torx con manico in acetato di colore rosso</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensioni: t-10 x 100mm, t-15 x 100mm, t-20 x 100mm, t-25 x 100mm e t-30 x 100mm</li> </ul> <p>2 cacciaviti tozzo con manico in acetato di colore rosso;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A taglio: 6 x 40mm - Pozidriv: n. 2 x 40mm</li> </ul>
<b>Applicazioni</b>	Elettronica, produzione meccanica e industriale, lavorazione del legno/carpenteria, fissaggio del legno al metallo

**Specifiche meccaniche**

<b>Dimensione punta</b>	Pozidriv tozzo: PZ2, POZIDRIV: PZ0; PZ1; PZ2, A taglio svasato: 6mm; 8mm, A taglio tozzo: 6mm
<b>Materiale della lama</b>	Acciaio al vanadio-cromo-molibdeno
<b>Materiale del manico</b>	Acetato di cellulosa
<b>Finitura della lama</b>	Cromo satinato + punta nera
<b>Durezza</b>	Trattamento termico hrc: 52~60 per lame per cacciaviti

**Omologazioni**

<b>Conformità/certificazioni</b>	Standard DIN, ISO 2380-1 e 2380-2
----------------------------------	-----------------------------------

