

## EIGENSCHAFTEN

- Entfernt Schmutz, Fett und Korrosion
- Verwenden Sie für beste Ergebnisse eine geeignete Reinigungsflüssigkeit
- Betriebsfrequenz 28kHz standard und erfordern eine 3-Phasen-Versorgung
- Hergestellt aus Edelstahl
- Drahtkorb enthalten
- Separater Ultraschall-Stromerzeuger geliefert - mit digitaler Steuerung und klarer LED-Anzeige
- Robuster 2 mm dicker SUS304 Edelstahl
- Fernstart / Stopp-Funktion am Generator. (Zusätzlicher Schalter oder SPS-Controller erforderlich, nicht im Lieferumfang enthalten)

# RS PRO 1800W 144L Industrie- Ultraschallreiniger mit 5000W Beheiztem Bad

RS Stock No.: 2135180



Von RS professionell zugelassene Produkte bieten Ihnen Teile von professioneller Qualität in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premiumpreis zu zahlen.

### Produktbeschreibung

1800W 144L Industrie-Ultraschallreiniger mit 5000W Beheiztem Bad - Ideal für die industrielle Großreinigung

#### Schlüsselspezifikationen

Betriebsfrequenz: 28KHz

Innenmaße: 1000 x 400 x 360mm

Kapazität: 144L

Ablasshahn 1" BSP

### Allgemeine Spezifikation

Lieferung mit Edelstahlkorb und Deckel  
 Kapazität: 144L  
 Bedienelemente: Wählen / Digital  
 Korb: Inklusive  
 Außenmaße: 1140 x 600 x 670mm  
 Innenmaße: 1000 x 400 x 360mm  
 Korbgröße: 960 x 355 x 200mm  
 Betriebsfrequenz (KHz): 28  
 89dB Geräuschpegel bei 1m ohne Deckel (Gehörschutz empfohlen)

### Mechanische Spezifikationen

2mm dicker SUS304 Edelstahl

### Elektronische Spezifikationen

Generator mit 3-poligem 230V-Stecker  
 Heizung über einen 3-phasigen 16A 5-poligen Stecker,  
 Neutralleiter erforderlich  
 RCD-Schutz wird empfohlen  
 1800W Ultraschallleistung  
 5000W Heizung

### Schutzkategorie

Ultrasonic Cleaners	1945907 1L CLEANING SOLUTION - ENGINE 1945911 1L CLEANING SOLUTION - GLASS/OPT 1945908 1L CLEANING SOLUTION - OXIDATION 1945909 1L CLEANING SOLUTION - SENSITIVE
---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Zusätzliche Information

EAN	
Benutzerdefinierte Tarifnummer	8456200000

### Einstufung

eCl@ss (Version)	
UNSPSC (Version)	

### Zulassungen

Erklärungen	MFR Declaration of Conformity
Zertifizierung von Gefahrenbereichen	ATEX / IECEx
Standards erfüllt	VDE

### Ähnliche Produkte

Stock No.	Marke	Produktname
2135189	RS PRO	57L Ultraschallreiniger
2135191	RS PRO	90L Ultraschallreiniger
2135194	RS PRO	99L Ultraschallreiniger
2135178	RS PRO	112L Ultraschallreiniger
2135180	RS PRO	144L Ultraschallreiniger
2135182	RS PRO	145L Ultraschallreiniger
2135184	RS PRO	206L Ultraschallreiniger
2135187	RS PRO	288L Ultraschallreiniger