BASETECH

POO100x36-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320749

Corps de roue polypropylène, moyeu lisse




L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	100 mm
Largeur de roue	36 mm
Alésage - Ø	12.1 mm
Longueur de moyeu	44.4 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN_12532
Poids	0.105 kg
Dureté du bandage	Shore D 65
Capacité de charge dynamique	160 kg
Capacité de charge statique	320 kg

Dimensions



Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

© Copyright 2024 TENTE International **www.tente.com** 16/12/2024