# Countersink HSS Co 10.4 - 1 pc

## FRAISES CONIQUES COBALT

- Selon DIN 335C / 90° angle.
- Bords tranchants : 3
- ébavurage et fraisage, le tout en 1 selon DIN74/75
- Bords avec une géométrie optimisée pour un meilleur centrage, un meilleur enlèvement de copeaux et de faibles vibrations
- Une durée de vie jusqu'à 50% plus longue que les fraises standrad. Requiert moins de force.
- La fraise a une meilleure durée de vie lorsqu'il est utilisé avec un lubrifiant.
- Utilisable sur l'acier et l'acier inoxydable < 1100 N/mm², cast iron, aluminium et plastique.
- Utilisable avec le M18 FDD3



| | |
|---|---|
| ⌀ (mm) | 10.4 |
| Article Number | 4932493977 |
| Conditionné par | 1 |
| Diamètre de la tige | 6 |
| Longueur Totale mm | 50 |
| Screw size | M5 |