

HC-CIF-B24-BFWD-FH-AL - Tragschienen-Montagerahmen



1404212

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404212>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



HEAVYCON-Tragschienen-Montagerahmen, Unterteil mit Querbügel, für Tüllengehäuse ohne Querbügel oder Oberteil HC-CIF-.HFFD.., für Kontakteinsätze der Bauform B24, für Tragschienen NS35/7,5

Ihre Vorteile

- Stabile Metallausführung
- Offenes Unterteil, Einsatz von vormontierten Kabelbäumen ist möglich
- Sicherer voreilender PE auch bei leicht schiefem Stecken

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1404212
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7AHB
GTIN	4046356680240
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	197,82 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	197,82 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	PL

HC-CIF-B24-BFWD-FH-AL - Tragschienen-Montagerahmen

1404212


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404212>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Tragschienen-Montagerahmen
Gehäuseart	Tragschienen-Montagerahmen
Serie	HC-CIF-AL
Bauform	B24
Schutzdeckel	nein
Pg-Verschraubung	ohne

Maße

Maßzeichnung	
Breite	56 mm
Höhe	85 mm
Länge	120 mm

Materialangaben

Material	Aluminiumdruckguss, unbeschichtet
Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss, unbeschichtet
Material Verriegelungsbügel	PA

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Verriegelungstyp	Bügel
------------------	-------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Montage


Montageart	Tragschiene: 35 mm
Montagehinweis	Ein Querbügel ist nicht montiert, damit ein konfektionierter Kabelsatz leichter verwendet werden kann

HC-CIF-B24-BFWD-FH-AL - Tragschienen-Montagerahmen


1404212

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404212>

Zeichnungen



Maßbild Draufsicht



Maßzeichnung

HC-CIF-B24-BFWD-FH-AL - Tragschienen-Montagerahmen



1404212

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404212>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-CIF-B24-BFWD-FH-AL - Tragschienen-Montagerahmen



1404212

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404212>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de