Aspirateurs eau et poussières

NT 25/1 Ap

Le NT 25/1 Ap est un aspirateur eau et poussières compact et maniable. Il est idéal pour des applications dans l'automobile, l'industrie, le bâtiment ainsi que dans les municipalités...

Equipement:

- Flexible d'aspiration 2.5 m
- Tube d'aspiration métal 2 x 0,5 m
- Sac filtrant Papier
- Suceur sol universel 300 mm
- Suceur pour fentes
- Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint
- Système de filtration Eco
- Filtre plissé plat papier
- Coude
- Degré de protection II
- Système de décolmatage Tact Filter Clean
- Turbines d'aspiration sans maintenance 1 pièce

Référence: 1.184-510.0

Caractéristiques techniques

Débit d'air (l/s)	61
Dépression (mbar /kPa)	230/23
Volume de la cuve à déchets (l)	25
Puissance absorbée max. (W)	1380
Diamètre nominal standard (mm)	35
Longueur câble (m)	7,5
Niveau sonore (dB/A)	67
Matériau du récipient	Synthétique
Fréquence (Hz)	50-60
Tension (V)	220-240
Poids (kg)	10,5
Dimensions (L x l x H) (mm)	520x380x380

Aspirateurs eau et poussières

NT 25/1 Ap

Détails

Description

Grâce au système de décolmatage semi automatique du filtre (ApClean), le NT 25/1 Ap dispose d'une puissance d'aspiration élevée et constante. Le filtre plissé plat permet une exploitation totale du volume de la cuve. Son câble électrique de 7,5 m lui confère un large rayon d'action. Très pratique, tous les accessoires peuvent se ranger directement sur l'appareil. Léger, le NT 25/1 Ap est transportable avec ses accessoires facilement et en toute sécurité d'une seule main.

Application

Le NT 25/1 Ap est idéal pour des applications dans l'automobile, l'industrie, le bâtiment ainsi que dans les municipalités...

Equipements et avantages :

Mobile et performant

Compact et performant

Décolmatage semi-automatique du filtre Ap Clean

Aspiration puissante

Système d'attache du câble électrique

NT 25/1 Ap

Accessoires optionnels

Accessoires

Câble de rallonge
Câble de rallonge, L = 20 m, 3 x 1,5 mm².

Référence 6.647-022.0

Brosses universelles

Brosse universelle, DN 35
Poils naturels (poils de vache) garniture 120 x 45 mm

Référence 6.903-863.0

Coudes acier inox

Coude
Acier inox

Référence 6.903-141.0

Coude
Acier inox

Référence 6.902-079.0

NT 25/1 Ap

Coudes métal

Coude, DN 35, métal

Robuste, le coude en métal chromé (DN 35) remplace également un coude en synthétique (avec raccord à clips 5.407-112.0 ; C 35-DN 35, synthétique, électroconducteur).

Référence 6.900-519.0

Coude, DN 40, métal

Robuste, le coude en métal chromé (DN 40) remplace également un coude en synthétique (avec raccord à clips 5.407-111.0 ; C 40-DN 40, synthétique, électroconducteur).

Référence 6.900-276.0

Coudes synthétique

Coude plastique DN 35

Coude en matière plastique (DN 35) avec système d'encliquetage C-35.

Référence 5.031-718.0

Coude plastique DN 35

Coude en matière plastique (DN 35) avec système d'encliquetage C-35 et conduction électrique

Référence 5.031-939.0

Coude plastique DN 40

Coude en matière plastique (DN 40) avec système d'encliquetage C-40 et conduction électrique

Référence 5.032-427.0

NT 25/1 Ap

Coudes synthétique

Coude plastique DN 40

Coude en matière plastique (DN 40) avec système d'encliquetage C-40

Référence 5.031-904.0

Elargisseurs (tube -> suceur)

Elargisseurs (tube -> suceur) DN 35/40

De DN 35 à DN 40 : élargisseur (tube -> suceur) en matière synthétique (non électroconducteur). Spécialement conçu pour les aspirateurs NT.

Référence 6.902-084.0

Embout caoutchouc

Embout caoutchouc

Caoutchouc

Référence 4.763-057.0

Filtre à membrane/Filtre tissu

Filtre à membrane/Filtre tissu

En non tissé aiguilleté polyester est lavable à 40 °C, Il convient à l'ensemble des versions NT 361 Eco, NT 35/1 Tact à NT 55/1 Tact.

Référence 6.904-212.0

NT 25/1 Ap

Filtre gros déchets (mode eau)

Filtre à grosses particules pour aspiration d'eau

Le filtre à grosses particules (métal, perforé) ne convient pas à l'aspiration de poussières. En standard sur NT 611 Eco/Eco KF.

Référence 6.904-287.0

Filtre HEPA, classe poussières H

Filtre plat HEPA, classe poussières H (H 14)

Le filtre grandes surfaces HEPA (classe de poussières H - H 14) avec couches en fibre de verre améliore la filtration lors de l'aspiration de poussières nocives et cancérigènes.

Référence 6.904-242.0

Filtre papier (2 couches)

5 filtres papier 2 couches

5 filtres papier 2 couches certifié BIA-C, classe de poussières M

Référence 6.904-210.0

Filtres

Testé BIA C, classe poussières M, emballage grand utilisateur

Référence 6.904-224.0

5 filtres papier 2 couches

5 filtres papier 2 couches certifié BIA-C, classe de poussières M, avec couche extérieure renforcée pour poussières de ciment etc,,

Référence 6.904-259.0

NT 25/1 Ap

Filtre plissé plat (papier)

Filtre plissé plat (papier)

Le filtre plissé plat papier (classe de poussières M) convient aux modèles NT 361 Eco, NT 611 Eco K/ Eco KF, NT 35/1 Tact/Tact Te/Tact M, NT 45/1 Tact/Tact Te/Tact M, NT 55/1 Tact/Tact Te/Tact M.

Référence 6.904-367.0

Filtre plissé plat (PES)

Filtre plissé plat (PES)

Filtre plissé plat (PES) en polyester non tissé, imputrescible, testé BIA-C classe poussières M. Idéal pour l'humidité et les matériaux abrasifs. Standard pour NT 35/1 Tact BS et NT 55/1 Tact BS.

Référence 6.904-360.0

Flexibles d'aspiration (système à clip)

Flexible d'aspiration (système à clips), DN 35, 4 m

Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips

Référence 6.906-241.0

Flexible d'aspiration (système à clips), DN 35, 2,5 m

Flexible d'aspiration de 2,5 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips, électro-conducteur

Référence 6.906-275.0

Flexible d'aspiration (système à clips), DN 35, 4 m

Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips, électro-conducteur

Référence 6.906-500.0

NT 25/1 Ap

Flexibles d'aspiration (système à clip)

Flexible d'aspiration (système à clips), DN 40, 4 m

Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips

Référence 6.906-321.0

Flexible aspiration (système à clips)

Avec raccordement à baïonnette et à clip

Référence 6.906-714.0

Flexible d'aspiration (système à clips), DN 40, 4 m

Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips

Référence 6.906-546.0

Flexible d'aspiration C40 10m électro-conducteur

Flexible d'aspiration à raccord à baïonnette, conducteur électrique,

Référence 6.906-877.0

Flexible d'aspiration (système à clips), DN 35, 10 m

Flexible d'aspiration de 10 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips

Référence 6.906-242.0

NT 25/1 Ap

Flexibles d'aspiration complets

Flexible d'aspiration, DN 35

Résistant à la chaleur jusqu'à 120 °C

Référence 4.440-339.0

Flexible d'aspiration complet, DN 27, 3,5 m

Flexible d'aspiration non électroconducteur (3,5 m) avec manchon DN 27 côté accessoire pour les outils électriques et raccordement par baïonnette DN 27 côté appareil.

Référence 4.440-446.0

Flexible d'aspiration complet, DN 27, 7 m

Flexible d'aspiration non électroconducteur (7 m) avec manchon DN 27 côté accessoire pour les outils électriques et raccordement par baïonnette DN 27 côté appareil.

Référence 4.440-461.0

Flexibles d'aspiration complets (système à clip)

Flexible d'aspiration complet (système à clip), DN 35, 2,5 m

Flexible d'aspiration standard. L=2,5 m. Avec coude, raccordement par baïonnette côté appareil et raccord C 35 côté accessoire. Sans module PFC. Standard sur NT 27/1/Me et NT 48/1.

Référence 4.440-626.0

Flexible d'aspiration complet (système à clip), DN 35, 2,5 m

Flexible d'aspiration électroconducteur de 2,5 m de long avec coude, raccordement par baïonnette côté appareil et attache C 35 côté accessoire. Sans module.

Référence 4.440-653.0

NT 25/1 Ap

Inaktiv

Kit d'accessoires pour différents secteurs d'activité

Eléments du kit : - flexible aspiration 4 m (4.440-263.0) - suceur voiture (6.900-952.0) - suceur fauteuils DN 35 (6.900-233.0) - réduction DN 40/35 (6.902-017.0)

Référence 2.637-443.0

Kit adaptateur en Y

Kit adaptateur en Y

Élément répartiteur en matière synthétique

Référence 2.637-217.0

Kit manchons réducteurs/élargisseurs

Kit manchons réducteurs/élargisseurs

DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), synthétique

Référence 2.860-117.0

Kit transformation pour milieux non conducteurs

Kit transformation pour milieux non conducteurs

Pour arrêter l'appareil en cas de liquides non conducteurs, comme huiles et graisses

Référence 2.641-560.0

NT 25/1 Ap

Kits d'accessoires pour aspirateurs pour usages spécifiques

Kit universel pour artisans et commerçants DN 35

Kit universel pour artisans et commerçants DN 35 pour NT 361 Eco/Te, NT 561 Eco/Te, NT 611 Eco/Te, NT 35/1 Tact/Te, NT 45/1 Tact/Te et NT 55/1 Tact/Te

Référence 2.637-595.0

Kit de nettoyage pour chaudières DN 35

Kit d'accessoires permettant d'aspirer et de nettoyer les chaudières pour NT 361 Eco/Te, NT 35/1 Tact/Te

Référence 2.638-852.0

Kit bâtiment DN 40

Kit bâtiment DN 40 pour NT 35/1 Tact/Te, NT 45/1 Tact/Te, NT 55/1 Tact/Te, NT 65/2 Eco/Tc, NT 72/2 Eco/Tc, NT 802 I

Référence 2.637-352.0

Kit d'accessoires pour différents secteurs d'activité

Flexible aspiration 4 m 2 tubes aspiration 0,5m, métal Coude, métal Suceur fentes Suceur sol avec roulettes

Référence 2.637-353.0

Kit d'accessoires pour différents secteurs d'activité

Brosse de pansage, étriller/étriller caoutchouc

Référence 2.637-248.0

Kit d'aspiration eau et poussières (électro-conducteur) DN 40

Kit d'aspiration eau et poussières (électro-conducteur) DN 40 pour NT 35/1 Tact Te, NT 45/1 Tact Te, NT 55/1 Tact Te, NT 361 Eco Te, NT 561 Eco Te, NT 611 Eco Te, NT 65/2 Eco Me/Tc et NT 72/2 Eco Tc

Référence 2.638-147.0

NT 25/1 Ap

Kits de réparation

Kit de réparation, DN 35

Le kit de réparation (DN 35) comprend des manchons de raccordement à vis (sans manchon de raccordement baïonnette) destinés aux aspirateurs NT avec système à clips.

Référence 2.639-682.0

Kits suceurs

Kit suceurs DN 35

'Le kit suceurs DN 35 comprend un suceur fentes, un suceur fauteuil et une brosse ronde (3 pièces).

Référence 2.860-116.0

Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône) électro-conducteur

Raccord de jonction C-DN (clip sur cône) (électro-conducteur)

Raccord flexible C 35 pour accessoires DN 35 (EC)

Référence 5.407-112.0

Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône) électro-conducteur C 40 - DN 35

Manchon de raccordement électroconducteur (C 40) avec raccord DN 35. Pour connecter les accessoires DN 35 à un flexible d'aspiration C 40 ou C-DN 40 professionnel.

Référence 5.407-109.0

Raccord de jonction C-DN (clip sur cône) (électro-conducteur)

Raccord flexible C 40 pour accessoires DN 40 (EC)

Référence 5.407-111.0

NT 25/1 Ap

Manchons de raccordement

Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur

Manchon de raccordement non électroconducteur avec filetage intérieur. Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration sans raccords (sauf version EBS 28) Convient au modèle DN 32 ou DN 35.

Référence 6.902-077.0

Manchon de raccordement, DN 40, avec filetage intérieur

Manchon de raccordement non électroconducteur avec filetage des deux côtés. Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration DN 40 sans raccord.

Référence 6.900-286.0

Raccord de jonction

Pour relier 2 flexibles d'aspiration, filetage à visser à chaque extrémité

Référence 6.902-078.0

Manchons de réduction

Manchon de réduction DN 40/35

Manchon de réduction vissable du flexible C-40 sur le manchon DN 35. Spécialement conçu pour les aspirateurs NT.

Référence 5.407-108.0

Raccord pour outillage électrique, fixation par clip, électro-conducteur

Raccord pour outillage électrique à clip (conducteur électrique) DN 35

Manchon synthétique adaptable de DN 26 à DN 36 (Te/Eco M/H). Pour raccorder des outils électriques à un flexible d'aspiration C ou C-DN 35 professionnel. Pour les aspirateurs NT.

Référence 5.453-042.0

NT 25/1 Ap

Raccord pour outillage électrique, fixation par clip, électro-conducteur

Raccord pour outillage électrique C 35, électro-conducteur

Ø intérieur 25,4 mm / Ø extérieur 34,6 mm / 38 mm, électro-conducteur. Uniquement aspirateurs NT.

Référence 5.453-048.0

Manchon outil C35EL

DN 28.6 mm/DE 37.3 mm/38.8 mm, EL

Référence 5.453-049.0

Raccord pour outillage électrique C 35, électro-conducteur

Ø intérieur 27 mm / Ø extérieur 36,5 / 38,8 mm, électro-conducteur. Uniquement aspirateurs NT.

Référence 5.453-050.0

Raccord pour outillage électrique, électro-conducteur

DN 32 mm/DE 39 mm, EL

Référence 5.453-051.0

Raccord pour outillage électrique, électro-conducteur

DN 28 mm/DE 34 mm/38.8 mm, EL

Référence 5.453-052.0

NT 25/1 Ap

Raccord pour outillage électrique, vissable

Raccord pour outillage électrique, vissable DN 35

Manchon de raccordement en matière synthétique avec instructions de montage. Adaptable de DN 26 à DN 36. Electro-conducteur. Permet le vissage sur un flexible d'aspiration DN 35 professionnel.

Référence 5.453-016.0

Raccord pour outillage électrique, vissable 35

Ø intérieur 28,6 mm / Ø extérieur 37,3/38,8 mm, électro-conducteur

Référence 5.453-026.0

Raccord pour outillage électrique, vissable DN 35

Manchon de raccordement électroconducteur vissable pour outils électriques. Diamètre intérieur : 32 mm. Diamètre extérieur : 39 mm.

Référence 6.902-059.0

Raccord pour outillage électrique, vissable DN 35

Manchon à 2 niveaux vissable pour outils électriques. Pour fixation sur flexible d'aspiration DN 35 professionnel. Ø int.: 28 mm, Ø ext.: 34 mm et 38,8 mm. Spécialement pour aspirateurs NT.

Référence 6.902-095.0

Rallonges de flexibles (système à clip)

Rallonge de flexible DN 32/35, 2,5 m

Pour prolonger tous les flexibles C-32 et C-35

Référence 6.906-237.0

NT 25/1 Ap

Rallonges de flexibles (système à clip)

Rallonge de flexibles C 32- C 35 , électro-conducteur (système à clip)

Pour tous les flexibles C-32 et C-35, électro-conducteur

Référence 6.906-277.0

Réductions (tube -> suceur)

Réductions (tube -> suceur) DN 40/35

Réduction de DN 40 à 35, synthétique.

Référence 6.902-017.0

Réductions (tube -> suceur) DN 35/32

Réduction de DN 35 à 32, métal.

Référence 6.902-072.0

Sac filtrant spécial, Sac filtrant pour liquides

Sac filtrant spécial, sac filtrant pour liquides (x5)

Sac filtrant spécial pour les liquides, certifié classe de poussières L et résistant aux déchirures. Pour le nettoyage général : poussières et eau.

Référence 6.904-171.0

Sacs filtrants en non-tissé (3 couches)

5 sacs filtrants en non tissé, 3 couches

Sac filtrant en non tissé, 3 couches, classe de poussières M, résistant aux déchirures. Pour des applications à poussières ultra-fines.

Référence 6.904-351.0

NT 25/1 Ap

Sacs plastique pour évacuer les déchets avec peu de poussière

Sac plastique pour évacuer les déchets avec peu de poussière

Sac d'évacuation PE

Référence 6.596-886.0

Suceur turbo

Suceur turbo, DN 32 longueur 160 mm

Buse pour meubles, en matière plastique avec manchon réducteur 35/32,

Référence 2.860-113.0

Suceur turbo, DN 32 longueur 270 mm

Brosse, matière plastique avec manchon réducteur 35/32

Référence 2.860-114.0

Suceur-pinceau

Suceur pinceau DN 35 longueur 70 mm

Le suceur pinceau pivotant (DN 35) est dotée de poils naturels (poils de vache).
Pour aspirateurs CV et NT (hors NT 611 Eco K/Eco KF) uniquement.

Référence 6.903-862.0

Suceurs caoutchouc, biseauté 45 °

Suceur caoutchouc biseauté 45° DN 35

Le suceur caoutchouc biseauté 45° (DN 35) résiste aux hydrocarbures et permet d'aspirer les impuretés sur les machines.

Référence 6.902-104.0

NT 25/1 Ap

Suceurs caoutchouc, biseauté 45 °

Suceur caoutchouc biseauté 45° DN 40

Le suceur caoutchouc biseauté 45° (DN 40) résiste aux hydrocarbures et permet d'aspirer les impuretés sur les machines.

Référence 6.902-105.0

Suceurs fentes

Suceur fentes DN 35 longueur 210 mm

Le suceur fentes en matière synthétique (DN 35) permet d'aspirer dans les rainures et dans les angles. Longueur : 210 mm.

Référence 6.900-385.0

Suceur fentes DN 35 longueur 370 mm

Le suceur fente en métal (DN 35) permet d'aspirer dans les rainures et dans les angles. Longueur : 370 mm.

Référence 6.900-922.0

Suceur fentes DN 40 longueur 290 mm

Le suceur fentes en matière synthétique (DN 40) permet d'aspirer dans les rainures et dans les angles. Longueur : 290 mm.

Référence 6.903-033.0

Suceur fentes DN 40 longueur 400 mm

Le suceur fente en métal (DN 40) permet d'aspirer dans les rainures et dans les angles. Longueur : 400 mm.

Référence 6.905-817.0

NT 25/1 Ap

Suceurs fentes

Suceur fentes DN 40 longueur 400 mm

Le suceur fentes en matière synthétique (DN 35) permet d'aspirer dans les rainures et dans les angles. Longueur : 250 mm.

Référence 6.906-240.0

Suceurs mixtes (poussières)

Suceur mixte (poussières) DN 35 longueur 270 mm

Suceur mixte synthétique avec semelle glissante en acier inoxydable, commutable, raccord DN 35

Référence 6.906-511.0

Suceurs pour aspiration de petites surfaces/nettoyage de machines

Suceur caoutchouc 45° DN61

biseauté 45°, pour l'aspiration de machines DN 61, résistant aux hydrocarbures

Référence 6.902-106.0

Suceurs tubes

Suceur incurvé

Synthétique, diamètre tube 100 mm

Référence 6.903-035.0

Suceur incurvé

Synthétique, diamètre tube 200 mm

Référence 6.903-036.0

NT 25/1 Ap

Suceurs universels (eau/poussières)

Suceur universel DN 35 / Longueur 300 mm (eau/poussières)

Suceur universel (DN 35) synthétique avec roulettes, bandes de brosses, raclettes en caoutchouc (réf. de kit 6.903-277.0)

Référence 6.906-512.0

Suceur universel DN 40 / Longueur 370 mm (eau/poussières)

Suceur universel DN 40 / Longueur 370 mm en aluminium avec roulettes réglables en hauteur, bandes de brosses, raclettes en caoutchouc.

Référence 6.903-018.0

Suceur universel DN 40 / Longueur 450 mm (eau/poussières)

Suceur universel DN 40 / Longueur 450 mm en aluminium avec roulettes réglables en hauteur, bandes de brosses, raclettes en caoutchouc (réf. du kit 6.906-146.0)

Référence 6.906-383.0

Suceur universel DN 35 / Longueur 370 mm (eau/poussières)

Suceur universel DN 35 / Longueur 370 mm en aluminium avec roulettes réglables en hauteur, bandes de brosses, raclettes en caoutchouc (Réf. du kit 6.903-081.0)

Référence 6.906-384.0

Suceur universel DN 35 / Longueur 360 mm (eau/poussières)

Suceur universel DN 35 / Longueur 360 mm synthétique avec roulettes, bandes de brosses (réf. du kit 6.905-878.0), raclettes en caotchouc (réf. du kit 6.905-877.0)

Référence 6.906-513.0

Suceur universel DN 40 / Longueur 360 mm (eau/poussières)

Suceur universel DN 40 / Longueur 360 mm synthétique avec roulettes, bandes de brosses (réf. du kit 6.905-878.0), raclettes en caotchouc (réf. du kit 6.905-877.0)

Référence 6.906-554.0

NT 25/1 Ap

Tubes d'aspiration acier spécial

Tube d'aspiration DN 40 longueur 0,5 m

Le tube d'aspiration en acier inoxydable (DN 40, 0,5 m) convient uniquement aux aspirateurs NT.

Référence 6.902-081.0

Tube d'aspiration DN 40 longueur 1 m

Le tube d'aspiration en acier inoxydable (DN 40, 1,0 m) convient uniquement aux aspirateurs NT.

Référence 6.906-531.0

Tubes d'aspiration métal

Tube d'aspiration DN 35 longueur 0,5 m

Le tube d'aspiration en métal (DN 35, 0,5 m) convient uniquement aux aspirateurs NT.

Référence 6.900-514.0

Tube d'aspiration DN 40 longueur 0,5 m

Le tube d'aspiration en métal (DN 40, 0,5 m) convient uniquement aux aspirateurs NT.

Référence 6.900-275.0

Tubes d'aspirations synthétique

Tube d'aspiration DN 35 longueur 0,5 m

Tube d'aspiration en matière plastique (DN 35, 1 x 0,5 m)

Référence 6.900-384.0