

Mini DisplayPort naar VGA Video Adapter - Wit

Product ID: MDP2VGAW



Met deze Mini DisplayPort naar VGA adapter kunt u uw mDP-computer op een VGA-scherm of -projector aansluiten. De adapter werkt met Mini DisplayPort-computers zoals uw MacBook of Microsoft® Surface.

Sluit uw Mini DisplayPort-computer eenvoudig aan op een VGA-scherm

Met de mDP-naar-VGA-adapter kunt u uw Mini DisplayPort laptop, desktop of tablet op een VGA-scherm aansluiten. De adapter is compatibel met mDP-poorten en Thunderbolt 1 en Thunderbolt 2 I/O-poorten, en ondersteunt plug & play connectiviteit waardoor een probleemloze installatie is gegarandeerd.

Geschikt voor oudere VGA-schermen

Met de Mini DisplayPort-adapter wordt uw mDP-computer volledig compatibel met bestaande VGA-schermen of -projectors bij u thuis of op uw kantoor. De VGA-connector heeft moeren die passen bij de schroeven van standaard VGA-kabels, zodat uw videokabel niet wordt losgekoppeld.

De perfecte reisgenoot voor uw MacBook met Mini DisplayPort

Met zijn volledig witte design is deze Mini DisplayPort-videoadapter de perfecte reisgenoot voor uw MacBook met mDP. De adapter is compact en lichtgewicht, zodat deze adapter gemakkelijk in uw MacBook-tas of draagtas past, perfect voor BYOD (Bring Your Own Device) applicaties op kantoor. De adapter ziet er niet alleen geweldig uit naast uw Mac, maar werkt ook met elke Mini DisplayPort-computer, zoals uw Windows® laptop.

Kristalheldere beeldkwaliteit

Met ondersteuning van videoresoluties tot 1920x1200 of 1080p, zult u versteld staan van de beeldkwaliteit van de adapter, zelfs bij aansluiting op een ouder VGA-scherm, -projector of -tv. De adapter benut de videomogelijkheden die in uw mDP-aansluiting zijn geïntegreerd zodat elk detail met verbazingwekkende high-definition wordt weergegeven.

De MDP2VGAW wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Ideaal voor digitale amusementscentra, kantoren aan huis, vergaderzalen en beurzen
- Blijf uw bestaande VGA-monitor gebruiken met uw nieuw Mini-DisplayPort-apparaat
- Ideaal om uw VGA-monitor te gebruiken als tweede beeldscherm

Features

- Ondersteuning voor PC-resoluties tot 1920x1200 en HDTV-resoluties tot 1080p
- Gemakkelijk in het gebruik, geen software nodig
- Compatibel met Intel® Thunderbolt™

Hardware	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Actief
	Adapterstijl	Adapters
	Audio	Nee
	AV-ingang	DisplayPort
	AV-uitgang	VGA
	Industriestandaarden	DisplayPort 1.1a
Prestaties	Maximale analoge resoluties	1920x1200
Connector(en)	Connector A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Mannelijk
	Connector B	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	40% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	1.8 in [45 mm]
	Gewicht product	1 oz [28.5 g]
	Hoogte product	0.6 in [15 mm]
	Kabellengte	4.7 in [120 mm]
	Kleur	Wit
	Lengte product	7.1 in [180 mm]
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	1.5 oz [42 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - Mini DisplayPort® naar VGA adapter

Product appearance and specifications are subject to change without notice.