
Fiche technique

BTC60BATFLEX

Porte battante adaptable pour barrière Ø 60 mm

Ce portillon battant est conçu pour s'intégrer à des barrières de diamètre Ø 60 mm, offrant une solution d'accès simple, robuste et modulable. Il est pensé pour les environnements industriels ou logistiques nécessitant une ouverture piétonne dans une structure de barrière existante. Grâce à ses charnières en inox AISI 316 et sa visserie inox, il garantit une excellente résistance à la corrosion et une longue durabilité.











Code douanier	7326909890
EAN	3321360117090

Couleur : Jaune

Matière : Acier galvanisé

Caractéristiques :

- Porte battante double sens très polyvalente.
- S'adapte sur toute barrière ou poteau Ø 60 mm.
- Fixation grâce à 2 colliers à visser avec protection mousse.
- Munie d'un taquet amovible pour bloquer la porte si besoin.
- Avec une plaque de 250 x 280 mm.
- Ne pas l'installer en milieu salin ou hydrocarbure.

Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Poids net (kg)
877	405	6,80

VISO
www.viso-cpn.com

VISO - 7 avenue Arago - ZI de la Vigne aux Loups - 91380 CHILLY-MAZARIN - France

Tél. + 33 (0)1 69 53 46 70 - Fax + 33 (0)1 69 53 46 80 - contact@viso-cpn.com / commande@viso-cpn.com