



RASEY25-TV-VA-HLA

Palier à semelle

Palier à semelle RASEY..-TV-VA, RIBB plastique

Information technique





Votre alternative produit actuelle

matière spéciale	TV	Logement en plastique
roulement résistant à la corrosion	VA	Roulement inox résistant à la corrosion
Matériaux	TV	Plastic

dimensions principale & données de performance

d	25 mm	Alésage
L	140,5 mm	Longueur
H_2	71 mm	Hauteur
≈m	0,343 kg	Poids

Cotes de montage

J	105 mm	Distance trous de fixation
N	11 mm	Largeur (rainure)
N_1	14 mm	Longueur (rainure)

Dimensions

H	36,5 mm	Distance axe arbre
A	38 mm	Largeur (base)
H_1	14,5 mm	Hauteur (base)
S	19,8 mm	Distance piste
B	34,1 mm	Largeur
Q	1/4 - 28 UNF	Taraudage de raccordement pour lubrication

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact

information additionnelle

	GEH.ASE05-TV	Corps de palier
	GYE25-KRR-B-FA107-VA-HLA	Désignation roulement
	KASK05-S-G	Couvercle
	KASK05-S-R-NBR	Couvercle de protection ouvert

Plage de température

T_{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T_{max}	100 °C	Température de fonctionnement max.

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact