FRANCAIS

Fiche technique

Boîtier à montage sur rack ventilé, 6U, 266 x 482 x 465 mm

Code commande 665-7738

Informations sur le produit

Série **PF 19"**

Le boîtier série PF-19 est un boîtier électronique de haute qualité pour utilisation intensive destinés à plusieurs utilisateurs. Que vous ayez des exigences industrielles ou que vous soyez un amateur à la maison, le PF-19 est fait pour vous.
Grâce à sa conception bien pensée, ses matériaux haute qualité et sa fabrication de précision, les utilisateurs trouveront le PF-19 facile à utiliser et polyvalent dans sa gamme d'applications.
La construction et la finition en charbon poudrée robustes du PF-19 garantissent un produit fini robuste et attrayant, dont l'esthétique s'intègre à tous les environnements.



Caractéristiques :
● Conforme à la norme CEI 297, EIA RS-310 C 1977, DIN41494, il est parfaitement compatible avec tous les équipements standard de 19".
● Sa conception soignée permet une modification facile pour s'adapter aux exigences du client.
● Large gamme d'applications. Le système PF-19 est disponible en 6 tailles de 1U à 6U et 5 profondeurs différentes.
● La norme de fabrication précise et de haute qualité permet un assemblage rapide et facile.
● Emballé à plat pour une expédition et un stockage pratiques.

Matériau/finition :
Acier laminé à froid haute qualité.
Aluminium sur les panneaux avant et arrière
La finition à revêtement poudré est précédée d'un prétraitement au phosphate en fer en 5 étapes.
Conforme à la norme ASTM D610-01 (test au sels grimpants)
Conforme à la norme ASTM B117 (test au brouillard salin de 500 heures)
La couleur standard est noire peu brillante. Couleurs spéciales sur demande.

Les produits RS homologués par des professionnels offrent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Comme en témoignent les ingénieurs, notre gamme offre une qualité comparable à celle des plus grandes marques sans payer un prix élevé.

FRANCAIS



Liste de pièces du PF 19" :

Article	Matériau	Contenu du kit					
		1U	2U	3U	4U	5U	6U
1. Panneau de base/supérieur	Acier doux 1,2 mm	2	2	2	2	2	2
2. Barre à usage général (90 mm/autres modèles)	Acier galvanisé 0,9 mm	4/8	8	8	8	8	8
3. Panneau avant/arrière intérieur	AL (0,9/1,2 mm)	2 (0,9)	2 (0,9)	2(1,2)	2(1,2)	2(1,2)	2(1,2)
4. Panneau latéral	Acier doux 0,9 mm	2	2	2	2	2	2
5. Panneau avant	AL 3 mm	1	1	1	1	1	1
6. Poignée	AL extrudé	2	2	2	2	2	2
7. Vis Phillips à tête bombée	M3x6	28	28, 32	16	16	16	16
8. Vis Phillips à tête bombée	M4x8	-	-	16	16	16	16
9. Vis à tête plate	M3x12 avec écrou	12	12	-	-	-	-
10. Vis à tête plate	M3x15	-	-	12	12	12	12
11. Vis à tête ronde	M5x15 avec écrou	-	4	4	4	4	4
12. Vis à six pans	M5x15 avec écrou	4	-	-	-	-	-

Remarque : couple de 7 pouces lbs pour vis M3
couple de 10 pouces lbs pour vis M4

Les produits RS homologués par des professionnels offrent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Comme en témoignent les ingénieurs, notre gamme offre une qualité comparable à celle des plus grandes marques sans payer un prix élevé.

FRANCAIS

Dimensions disponibles :

Il existe en 24 tailles et est disponible dans les configurations suivantes :

- Hauteur: 1,5U à 6U (B)
- Largeur : 482 (A)
- Profondeur : 90, 245, 335, 425 et 465 (D)



Code commande RS	Modèle	Panneau avant	Hauteur de poignée	Armoire
		(A x B)		(E x D x C)
665-7706	1U-D0	483 x 44	25	425 x 90 x 39 mm
665-7700	1U-D1	483 x 44	25	425 x 245 x 39 mm
665-7719	2U-D1	483 x 88	60	425 x 245 x 83 mm
665-7712	2U-D2	483 x 88	60	425 x 335 x 83 mm
665-7716	3U-D2	483 x 133	90	425 x 335 x 128 mm
665-7725	3U-D3	483 x 133	90	425 x 425 x 128 mm
665-7728	4U-D2	483 x 177	130	425 x 335 x 172 mm
665-7722	4U-D3	483 x 177	130	425 x 425 x 172 mm
665-7731	5U-D3	433 x 222	130	425 x 425 x 217 mm
665-7734	6U-D3	483 x 266	130	425 x 425 x 261 mm
665-7738	6U-D4	483 x 266	130	425 x 465 x 261 mm

Les produits RS homologués par des professionnels offrent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Comme en témoignent les ingénieurs, notre gamme offre une qualité comparable à celle des plus grandes marques sans payer un prix élevé.