

KRYTECH 531

LEÍRAS ES ÁLTALANOS TULAJDONSÁGOK

- Anyag Vízbázisú polimer
- Hossz (cm) 23 - 27
- Csukló Kötött csukló
- Szín Zöld
- Belső kialakítás Varrásmentes textildélés HDPE szálakból
- Külső kialakítás Szellozo kézfej
- Méret / EAN 7 8 9 10 11
- Kiszerezés 1 pár/zacskó - 12 párok/zacskó - 48 párok/karton
- További információ Szilikonmentes



TELJESÍTMÉNY EREDMÉNYEK

Minosítési kategória 2



4542

Védelmi értékek



**MECHANIKAI
VESZÉLYEK
MSZ-EN 388**

TELJESÍTMÉNY SZINTEK

0-4 0-5 0-4 0-4

— Átszúrással szembeni ellenállás
— Szakadással (szakítással) szembeni ellenállás
— Vágással szembeni ellenállás
— Koptatóhatással (Dörzsöléssel) szembeni ellenállás



**ENYHE VEGYI
ELLENÁLLÁS
MSZ-EN 374**



**MIKROORGANIZMUSOK
ELLENI VÉDELEM
MSZ-EN 374**



**RADIOAKTÍV
SZENNYEZŐDÉS
MSZ-EN 421**



**SPECIÁLIS VEGYI
VÉDELEM
MSZ-EN 374**

Betűkód Vegyi anyag

A	Metanol
B	Aceton
C	Acetonitril
D	Diklórometán
E	Szén diszulfid
F	Toluol
G	Diethylamin
H	Tetra-hidrofurán
I	Etil-acetát
J	n-Heptán
K	40%-os Nátrium hidroxid
L	96%-os kénsav



**HIDEG ELLENI VÉDELEM
MSZ-EN 511**

Teljesítmény szintek

0-4 0-4 0 vagy 1

— Vízállóság
— Kontakt hideggel szembeni ellenállóság
— Konvektív hideggel szembeni ellenállóság



**TERMÍKUS (HŐ) ELLENI
VÉDELEM
MSZ-EN 407**

TELJESÍTMÉNY SZINTEK

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

— Olvadt fémek nagymértékű fröccsenésével szembeni ellenállás
— Olvadt fémek kismértékű fröccsenésével szembeni ellenállás
— Sugárzó hővel szembeni ellenállás
— Konvektív hővel szembeni ellenállás
— Kontakt hővel szembeni ellenállás
— Lánggal szembeni viselkedés

Ha további információra: www.mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONNEL

www.mapa-pro.com

LEIRAS ES ALTALANOS TULAJDONSAGOK

- Légáteresztő mártás a jobb komfortérzet érdekében
- vágásbiztos
- Anatómiai kézforma: jól illeszkedik a kézhez
- Tartós, hosszú idejű viselés esetén is

ALKALMAZÁS

Autóipar/mechanikai iparágak

- Autóipari összeszerelés
- Karosszéria összeszerelése
- Éles elemek megmunkálása
- Lemezfémek kezelése
- Gépi szerszámok gyártása
- Mechanikai karbantartás
- Vékony fémlemez összeszerelése

Mechanikai ipar

- Éles lemezfémek kezelése

Egyéb iparág

- Gépek karbantartása
- Agresszív termékek kezelése
- Háztartási hulladék begyűjtése

Műanyagipar

- Fröccsöntés utáni anyageltávolítás

Helyi hatóságok (Helyszínlátogatások)

- Vágási kockázattal járó karbantartási munkák

TECHNIKAI INFORMACIO

Használati utasítás

- Ajánlatos ellenőrizni, hogy a kesztyű alkalmas-e a tervezett felhasználásra, mivel a munkahelyi felhasználási körülmények eltérhetnek a laboratóriumban végzett tesztekétől.
- A kesztyűket nem ajánlott mozgó gépek közvetlen közelében használni.
- A kesztyű használata nem ajánlott olyan személyek számára, akik érzékenyek a természetes gumira (hiszen a csukló rész természetes gumiból (latex) készül)
- A kesztyűt tiszta, száraz kézre vegye fel.
- Biztosítsa, hogy a kesztyű belseje száraz legyen, mielőtt felveszi újra.

Tárolási körülmények

A kesztyűket eredeti csomagolásukban, közvetlen fénytől és hőtől védett helyen tárolja.

Mosási körülmények

A kesztyűk helytelen használata vagy olyan mosása, szárítása amely nem javasolt a teljesítmény szintjeit befolyásolhatja.

JOGALKOTÁS

A termék az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008 (EK) rendelkezése értelmében nem számít veszélyes anyagnak. A termék nem tartalmaz 0,1%-nál többet különös aggodalomra okot adó anyagból (SVHC), illetve bármely olyan anyagból, amely az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006. számú rendeletének (REACH) XVII. mellékletében szerepel.

- CE-típusú minőségtanúsítvány

0075/014/162/04/16/0382

- Kiadó minősített intézet száma:

CTC - 4 rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon cedex 07 - France

0075

MAPA[®]
PROFESSIONNEL

www.mapa-pro.com