

Cable de 30m HDMI de alta velocidad Activo CL2

Product ID: HDMM30MA



Este cable HDMI activo permite conexiones a una distancia de hasta 30 metros entre los dispositivos equipados con HDMI. Cumple con los requisitos de seguridad para categoría CL2, lo cual resulta ideal en instalaciones de cables en pared en entornos domésticos o de oficinas.

Permite conexiones fiables de equipos a distancias más largas

Además, el cable incluye circuitos de amplificación integrados que amplifican activamente su señal HDMI sin que se requiera una fuente de alimentación externa, lo cual constituye una solución perfecta para transmisiones más largas, sin pérdida de señal.

Instale cables en pared

El cable HDMI tiene clasificación de categoría CL2 para instalaciones en pared, lo cual resulta ideal en el caso de usos domésticos o de oficinas. Ahora puede configurar su equipo de cine en casa, videojuegos o audio-vídeo con los cables ocultos de forma segura dentro de las paredes, a fin de situar sus dispositivos como sea necesario en el espacio de su oficina u hogar.

Disfrute de impresionantes imágenes de vídeo 4k

Este cable HDMI de alta calidad es compatible totalmente con las resoluciones de 1080p+ hasta 120Hz de frecuencia de barrido, con colores reales. Para ajustarse a las exigencias de los dispositivos de alta definición del futuro, como resoluciones y tasas de tramas más altas, este cable Ultra HD es compatible con resoluciones de imagen de hasta 4k x 2k.

El cable HDMM30MA está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com, con fiabilidad garantizada.

Nota: el cable tiene un diseño unidireccional que requiere que sea instalado en la dirección correcta. Consulte las etiquetas de fuente ("source") y pantalla/imagen ("display") en los conectores HDMI, a fin de garantizar que el dispositivo y la fuente HDMI se conectan correctamente.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Conecte sus dispositivos audiovisuales de alta definición, como reproductores de medios (Roku, Apple TV), consolas de videojuegos (Xbox One, PS4), reproductores Blu-Ray Disc™, reproductores de DVD, proyectores, etc., a largas distancias, sin pérdida de señal.

Features

- Circuitos integrados de amplificador activo para conexiones a distancias más largas
- Con certificación CL2, para instalaciones en paredes
- Soporte para resoluciones Ultra HD de hasta 4k x 2k

Hardware	Warranty	2 Years
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
	Grado de Inflamabilidad	Clasificación CL2
	ID del Conjunto de Chips	Redmere - RM1691
	Revestimiento del Conector	Oro
	Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento	Resolución Digital Máxima	4K x 2K @ 30 Hz
Conector(es)	Conector A	1 - HDMI (19 pines) Macho
	Conector B	1 - HDMI (19 pines) Macho
Características Físicas	Cable OD	0.3 in [8.5 mm]
	Calibre del Conductor	24 AWG
	Color	Negro
	Estilo de Conector	Recto
	Longitud del Cable	98.4 ft [30 m]
	Longitud del Producto	98.4 ft [30 m]
	Peso del Producto	5.1 lb [2.3 kg]
Información de la Caja	Cantidad de Paquetes	1
	Peso (de la Caja) del Envío	5.8 lb [2.6 kg]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Cable HDMI® de alta velocidad CL2 activo para instalación en pared, de 30m - HDMI - M/M

Product appearance and specifications are subject to change without notice.