MERKMALE

- PVC-Ummantelungsmaterial zur Isolierung
- H07V-K-Standard
- Die Größen reichen von 1,5 mmmm² CSA/15 AWG bis zu 10 mmmmmm² CSA/7 AWG
- Lieferung auf einer 100-m-Rolle

RS PRO Grün/Gelb, 10 mm2 Schaltdraht, 100 m

RS Best.-Nr. 536-348

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Eine Serie von Anschlussdrähten von RS PRO. Geeignet für elektrische Leistung, Beleuchtung und interne Verdrahtungsanwendungen. Alle Standardgerätekabel in dieser Serie sind 100 m lang und mit einer Vielzahl von Mantelfarben zur Auswahl für verschiedene Anwendungen geeignet. Aufgrund des robusten und sorgfältig gefertigten Kupferleiters sind alle Modelle äußerst zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität.

Allgemeine

Typ	Anschlussdraht
Leitermaterial	Blankes Kupfer
Mantelfarbe	Grün/Gelb
Isoliermaterial	PVC
Drahtausführung	2491X
Anwendung	Leiterplatten, Computerinternals, Fahrzeugbeleuchtung, Mobiltelefone und andere batteriebetriebene Geräte

Elektrische Spezifikationen

American Wire Gauge	7AWG
Nennspannung	450/750V
Nennstrom	57A
Harmonisierter Code	H07V-K

Mechanische

Querschnittsfläche	10mm^2
Außendurchmesser	6,4mm
Länge	100m

Betriebsumgebungsspezifikationen

Minimale Betriebstemperatur	5 °C
Maximale Betriebstemperatur	70 °C
Großer Betriebstemperaturbereich	5 °C bis 70 °C.

Zulassungen

Normen erfüllt	Harmonisierte Zertifizierung; RoHS-konform