

Fiche technique

POT10040NX

Poteau de protection acier inoxydable - 100 mm - à fixer

Poteau de protection à fixer, permet de garantir la sécurité des personnes aux abords des zones à risques, des parkings, etc. Fabriqué en acier inoxydable 304. Épaisseur poteau 2mm. Les fixations ne sont pas incluses.





Code douanier	73269098
EAN	3321360110220

Couleur : Gris

Matière : Acier inoxydable 304

Caractéristiques :

- 4 Trous de Fixations: Ø15mm.
- Intervalle entre les fixations: 86 mm.
- Fixations en inox en option (Ref : BARFIX304SB).
- Choix des bandes réfléchissantes: Rouge, Orange, Blanc, Bleu, Vert (en option).
- Afin d'éviter une contamination ferreuse de nos produits, vous devez utiliser un outillage conforme et correctement nettoyé ainsi que des produits non corrosifs lors de la mise en place et de l'entretien.

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Dimensions platine (mm)	Diamètre poteau (mm)	épaisseur (mm)	Poids net (kg)
180	400	180	100	2	2,90

VISO
www.viso-cpn.com

VISO - 7 avenue Arago - ZI de la Vigne aux Loups - 91380 CHILLY-MAZARIN - France
Tél. + 33 (0)1 69 53 46 70 - Fax + 33 (0)1 69 53 46 80 - contact@viso-cpn.com / commande@viso-cpn.com