166-...MN

Niveaux à semelle magnétique fioles incassables

Description

Niveaux semelle magnétique anti-choc.

Modèles comprenant deux fioles antireflet : horizontale (interchangeable) et une fiole verticale incassable.

Corps moulé et traité avec semelle usinée et rectifiée.

Les patins en gomme permettent d'amortir les à-coups donnés lors du positionnement.

Précision des bulles de 1 mm/m.

Données techniques



Caractéristiques de l'article référence : 166-40MN			
L (mm)	400	**h (mm)**	55
e (mm)	22	**Poids (g)**	490
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

SAM OUTILLAGE SAS
60 Bd Thiers - CS10528
42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
RCS Saint-Etienne n°338 002 231

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.

Caractéristiques de l'article référence : 166-50MN			
L (mm)	500	**h (mm)**	55
e (mm)	22	**Poids (g)**	610
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 166-60MN			
L (mm)	600	**h (mm)**	55
e (mm)	22	**Poids (g)**	720
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : 166-80MN			
L (mm)	800	**h (mm)**	55
e (mm)	22	**Poids (g)**	940
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne

Les outils IndispenSAM 2021
Consulter le catalogue

Outillage 2021
Consulter le catalogue

Automobile 2021
Consulter le catalogue

Pneumatique 2021
Consulter le catalogue

Sécurité anti-chute 2020
Consulter le catalogue

SAM OUTILLAGE SAS
60 Bd Thiers - CS10528
42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
RCS Saint-Etienne n°338 002 231

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.