NT 22/1 AP L

L'aspirateur eau et poussières NT 22/1 L est équipé du décolmatage semi-automatique du filtre. Son faible poids et ses dimensions compactes en font l'outil idéal des artisans.



Made in Europe

Référence	1.378-600.0

- Décolmatage semi-automatique du filtre Ap

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278287928
Nombre de phases	**Ph**	1
Tension	**V**	220 - 240
Fréquence	**Hz**	50 - 60
Débit d'air	**l/s**	72
Dépression	**mbar / kPa**	249 / 24,9
Capacité de la cuve	**l**	22
Matériau de la cuve		Plastique
Puissance absorbée	**W**	max. 1300
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur du câble	**m**	6
Niveau sonore	**dB (A)**	71
Couleur		Anthracite
Poids sans accessoires	**kg**	5,7
Poids emballage inclus	**kg**	8,2
Dimensions (L × l × h)	**mm**	380 × 370 × 480

Contenu de la livraison

Longueur du flexible d'aspiration: 1,9 m
Coude: Plastique
Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
Longueur tubes d'aspiration: 505 mm
Matériau des tubes d'aspiration: Plastique
Quantité de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
Matériau du sac filtrant: Non tissé
Largeur du suceur sols combiné eau/poussières: 300 mm
Buse de fentes
Filtre cartouche: PES

Equipement

Nettoyage du filtre: Décolmatage semi-automatique du filtre Ap
Classe de protection: II
Roulette avec frein

NT 22/1 Ap L, 1.378-600.0, 2026-04-19









Poids et dimensions réduits

- L'appareil est facile à transporter et à ranger.

Décolmatage semi-automatique du filtre Ap

- Le décolmatage semi-automatique du filtre maintient constamment la puissance d'aspiration à un niveau élevé.

Filtre cartouche en PES insensible à l'humidité

- Possibilité de passer de l'aspiration sèche à l'aspiration humide sans sécher le filtre à cartouche PES.
- Filtre PES lavable.

NT 22/1 Ap L, 1.378-600.0, 2026-04-19

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR NT 22/1 AP L
1.378-600.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Référence	Descriptif	
FILTRE CARTOUCHE				
Filtre cartouche PES				
Filtre à cartouche emballé PES	1	2.889-219.0		■
COUDES				
Coude, plastique				
Coude emballé NW35 1K	2	2.889-199.0		■
Coude conducteur électrique emballé NW35	3	2.889-148.0		☐
Coude, NT, DN 35, plastique, électroconducteur, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	4	2.889-168.0	Coude électroconducteur et ergonomique en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	☐
Coude, NT, DN 35, plastique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	5	2.889-170.0	Coude ergonomique en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	☐
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Buse de sol emballé NT Entry Class DN35	6	2.899-811.0		■
Suceur eau et poussières, Adv, DN 35, largeur 360 mm	7	2.889-152.0	Pour le nettoyage humide et à sec : le suceur pour sol Adv en plastique d'une largeur de 360 mm et de diamètre nominal DN 35. Avec bandes de brosses et raclettes en caoutchouc faciles à changer.	☐
Suceurs à fentes				
Suceur pour fentes, DN 35, plastique, longueur de 225 mm	8	2.889-159.0	Suceur pour fentes en diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs poussières et aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Longueur 225 mm.	■
Suceurs auto				
Suceur voiture ergonomique, DN 35, 100 mm	9	2.889-356.0		☐
Suceur voiture, DN 35, 90 mm	10	6.906-108.0	Suceur d'aspiration auto en PVC, maniable, plat et incurvé développé pour tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher avec des poignées coudées d'un DN 35. Largeur de travail : environ 90 mm.	☐
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°				
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm × 220 mm	11	6.902-104.0	35 mm 220 mm.Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	☐
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm × 220 mm	12	6.902-105.0	40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	☐
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, plastique				
Kit tuyau d'aspiration DN35 505mm	13	2.889-218.0		■
Tubes d'aspiration, métal				
Tuyau d'aspiration chromé NW35 – 505mm	14	6.902-074.0		☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 22/1 AP L
1.378-600.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24

		Référence	Descriptif	
ASPIRATEURS				
Suceurs				
Buse de fentes flexible	15	2.863-374.0	Buse de fentes flexible pour l'aspiration des endroits difficiles d'accès dans la maison, le sous-sol, le garage, la voiture... Compatible avec les aspirateurs eau et poussières ainsi que les shampouineuses.	☐
FILTER BAGS				
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)				
Sacs filtrants en non-tissé, 5 Pièce(s), NT 22/1	16	2.889-217.0		☐
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	17	2.889-134.0		☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	18	2.889-136.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐
Flexible de rallonge, T et NT, DN 35, longueur 2,5 m, attache 2.0, manchon de raccordement	19	2.889-145.0	Le flexible de rallonge en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières et les aspirateurs poussières de Kärcher.	☐
RACCORDS DE JONCTION				
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur				
Adaptateur à clip DN 35 sur cône DN 35	20	5.407-005.0	Système adaptateur à clip DN 35 pour le raccordement de tubes d'aspiration et de petits suceurs avec un cône DN 35. Parfait pour le nettoyage intérieur des véhicules, même sans raccorder d'autres suceurs.	☐
Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip				
Manchon à outil pour outils électroportatifs, DN 35, système d'attache 2.0	21	2.889-151.0	Manchon à outil avec embout en caoutchouc et curseur à air parasite pour le réglage de la puissance d'aspiration lors du travail avec des outils électroportatifs. Compatible avec des flexibles d'aspiration DN 35 avec système d'attache 2.0.	☐
AUTRES ACCESSOIRES NT				
Buse de dépoussiérage	22	2.679-000.0		☐
Adaptateur ancien emballé NW35	23	2.889-312.0		☐
Raccord adaptateur électroconducteur	24	5.031-436.0	Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	☐

☐ Accessoires optionnels.