Your Expert Partner for **Human Machine Interfaces**

アクチュエーター

販売事業者
Rs-online

14-060.607



https://rs-online.eao.com/component/14-060.60...

お客様の製品:



14-060.607
アクチュエーター

前面

フロント形状:	丸形

取付け

デザイン:	レイズド
取付け穴:	Ø 22.3 mm
取付けタイプ:	パネル実装

操作・表示部分

レンズキャップ 材質:	プラスチック
レンズキャップ 視覚効果:	透明
照光 色:	青

電気的特性

定格電圧:	24 V AC/DC
電気的寿命:	50 000 h

機械的特性

端子:	プッシュインターミナル
締め付けトルク:	フィキシングナット 最小 0.8Nm
電線断面図:	ワイヤー0.2 ~ 1.0 mm^2 ワイヤー 0.2 ~ 0.75 mm^2 コアスリーブ付き ワイヤー0.2 ~ 1.0 mm^2 コアスリーブなし
重量:	0.014 kg

周辺条件


IP保護等級:	IP20背面, IP65、IP67、IP69K 前面保護等級, EN IEC 60529に準拠
使用温度:	- 25 ° C ～ + 60 ° C
保存温度:	- 40 ° C ... + 85 ° C
耐衝撃性:	最大 300 m / s^2、パルス幅 18 ms （正弦波 EN IEC 60068-2-27）
耐振動性:	最大 100 m / s^2 10 Hz ～ 500 Hz、（正弦波 EN IEC 60068-2-6）
耐候性:	耐湿性、定常状態。56日、+ 40 °C / 93 %相対湿度、EN IEC 60068-2-78に準拠 急速な温度変化：5 サイクル、-40 °C ～ + 85 °C、EN IEC 60068-2-14 に準拠

認証


認証:	UL
準拠:	CE, UKCA
REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

その他

簡単な説明:	アクチュエーター, Ø 22.3 mm, 丸形, プッシュインターミナル, 青
照光の種類:	シングルLED
ハウジング 色:	黒
ハウジング 材質:	プラスチック
配線図:	



マウントカットアウト:



寸法図:

