



Protection en manutention

TITAN 850



 **GRIP & PROOF**
TECHNOLOGY

EN 388



4132XP

Dexterité EN ISO
21420: 5/5

CATÉGORIE 2



Absorption des chocs : zones spécifiques renforcées offrant une protection et un confort en toutes circonstances (Dessus du pouce, poing, base des doigts, paume)

AVANTAGES SPÉCIFIQUES

Protection contre les chocs

- Absorption des chocs : zones spécifiques renforcées offrant une protection et un confort en toutes circonstances



Durabilité

- Durabilité dans le temps : Enduction durable, les gants restent propres grâce à leur résistance aux liquides, souplesse garantie même après avoir séché



Productivité

- Excellent grip grâce à sa technologie spécifique
- L'enduction Grip & Proof assure une excellente préhension en environnement huileux. Elle réduit la fatigue musculaire et améliore la productivité.



Protection de la peau

- Résistant à la graisse et l'huile pour une meilleure protection de la peau
- Sans substances nocives: sans DMF

INDUSTRIES

- Logistique
- Industrie minière
- Industrie Agroalimentaire

APPLICATIONS

- Manutentions de marchandises sur plateformes, quais, tarmac...
- Conduite d'engins de manutention
- Préparation de commandes
- Manipulation de pièces mécaniques huileuses
- Manipulation de plaques métalliques lourdes
- Usinage de pièces lourdes
- Maintenance mécanique
- Manipulation de plaques métalliques épaisses
- Assemblage de pièces lourdes
- Fabrication avec machine-outil



Protection en manutention

TITAN 850

(LÉGENDES)

EN388	DANGERS MÉCANIQUES					
	NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)					
4	1	3	2	X	P	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P	
						Protection contre les chocs (optionnel)
						Résistance à la coupure selon ISO 13997
						Résistance à la perforation
						Résistance au déchirement
						Résistance à la coupure
						Résistance à l'abrasion

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Support tricoté sans couture
Jauge	13
Finition extérieure	Dos aéré
Matière	Enduction spéciale GRIP&PROOF à base de nitrile
Caractéristique manchette	Manchette de sécurité
Couleur	Noir, Rouge
Longueur (cm)	25-28
Tailles	7 8 9 10 11

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Emballage	1 paire/sachet 12 paires/sachet 48 paires/carton
-----------	--

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/12/18/2899
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE