AGV 15-125 XE DSG-SET

SMERIGLIATRICE 1550W CON CUFFIA DI ASPIRAZIONE PER LEVIGATURA

- Potente motore da 1550W PROTECTOR - Motore resinato per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive
- Design compatto per una maggiore maneggevolezza
- Protezione contro il riavvio accidentale
- Estremità magnetica rimuovibile senza attrezzi per lavorare agevolmente in angoli o a filo
- Cover frontale semplice da rimuovere
- Regolazione altezza automatica in modo da consentire il completo uso della mola diamantata
- Rapido sblocco della cuffia di aspirazione senza attrezzi
- Può essere collegata all'aspiratore MILWAUKEE® Classe M grazie all'apposito adattatore fornito con l'aspiratore AS300 EMAC per una efficace aspirazione delle polveri
- Impugnatura disegnata per imprimere una maggiore pressione in diverse posizioni
- Comoda sostituzione delle spazzole
- Fornito con cavo 4 m, impugnatura supplementare, cuffia aspirazione, mola diamantata 125 mm (4932430081)

Velocità a vuoto (giri/min)	2800 - 11,000
Diametro disco (mm)	125
Profondità di taglio max (mm)	-MISSING-
Filettatura albero	M 14
Velocità variabile	Si
Fornibile in	Valigetta Heavy Duty
Codice prodotto	4933448830