

Energiespeicher - MINI-BAT/24DC/0.8AH - 2866666

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Energiespeicher, Blei-AGM, VRLA-Technologie, 24 V DC, 0,8 Ah.

Artikelbeschreibung


MINI-BAT – Energiespeicher mit Blei-AGM-Technologie für maximale Pufferzeiten.

Ihre Vorteile

- Maximale Pufferzeiten



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 152129
GTIN	4046356152129
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	840,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	900,000 g
Zolltarifnummer	85072080
Herkunftsland	China
Verkaufsschlüssel	H1 - Stromversorgungen

Technische Daten

Maße

Breite	67,5 mm
Höhe	99 mm
Tiefe	107 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0 °C ... 40 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	0 °C ... 40 °C
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	95 %

Energiespeicher - MINI-BAT/24DC/0.8AH - 2866666

Technische Daten

Eingangsdaten

Nenneingangsspannung	24 V DC
Pufferzeit	20 min. (1 A)
	7 min. (2 A)

Ausgangsdaten

Nennausgangsspannung	24 V DC
Ausgangsstrom I_{max}	5 A
Parallelschaltbarkeit	5
Serienschaltbarkeit	nein
Ausgangssicherung	5 A

Allgemein

IQ Technology	nein
Entsorgung	Altbatterien dürfen nicht dem Hausmüll beigegeben werden, sondern sind gemäß den jeweils gültigen nationalen Vorschriften zu entsorgen. Rückgabe kann auch an Phoenix Contact oder den Hersteller erfolgen.
Nettogewicht	0,9 kg
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 3 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27040603
eCl@ss 4.1	27040603
eCl@ss 5.0	27040603
eCl@ss 5.1	27040600
eCl@ss 6.0	27040600
eCl@ss 7.0	27050403
eCl@ss 8.0	27050403
eCl@ss 9.0	27050403

ETIM

ETIM 2.0	EC000382
ETIM 3.0	EC000382
ETIM 4.0	EC000357
ETIM 5.0	EC000357

Energiespeicher - MINI-BAT/24DC/0.8AH - 2866666

Klassifikationen

ETIM

ETIM 6.0	EC000357
ETIM 7.0	EC000357

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211510
UNSPSC 7.0901	39121011
UNSPSC 11	39121011
UNSPSC 12.01	39121011
UNSPSC 13.2	26111715

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC / EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------

EAC		RU C- DE.A*30.B.01082
-----	--	--------------------------

Zubehör

Zubehör

Sicherung

Sicherung - FUSE 5A/32V FK-1 - 2908367



Sicherung, Nennstrom: 5 A, Länge: 11,9 mm, Breite: 3,8 mm, Höhe: 16,2 mm

