

Anciennement connu comme : Crusader Flex 42474



Chaleur



Applications lourdes

## Résistance supérieure à la chaleur offrant une protection complète de la main et du poignet

- Conçu pour la manipulation intermittente d'objets pouvant atteindre 250°C / 480°F.
- Grande résistance à la coupure et à l'abrasion et haute protection contre les blessures mineures.
- Préhension améliorée sur surface sèche ou huileuse.
- Souple et confortable grâce à sa doublure en feutre non tissée qui absorbe la transpiration.



### Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Industrie chimique
- Transformation des aliments

### Applications

- Moulage par injection sous pression
- Manipulation de pièces structurales moulées
- Tests
- Opérations de soudure

Anciennement connu comme : Crusader Flex 42474

### Principales propriétés

- Doublure isolante en feutre non tissé et barrière thermique sur toute la longueur du gant autorisant la manipulation intermittente d'objets secs pouvant atteindre 250°C / 480°F
- Construction en deux parties, sans coutures, pour une souplesse, une dextérité et un confort accrus au niveau des doigts
- Enduction nitrile collée résistant aux accrocs, à la perforation, à l'abrasion et à la coupure
- Excellente préhension sur surface sèche ou huileuse
- Souplesse et confort grâce à la doublure en feutre non tissé qui absorbe la transpiration
- Produit exempt d'amiante

### Normes de performance & Conformité réglementaire

#### Conformité REACH



### Spécifications

| MARQUE   RÉF.    | DESCRIPTION                                                                                             | Jauge | TAILLE   | LONGUEUR                   | CONDITIONNEMENT                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ActivArm® 42-474 | <b>Matériau du support:</b> Polyester non tissé, Coton/Polyester<br><b>Modèle de manchette:</b> Crispin | N/A   | 8, 9, 10 | 343-356 mm; 13.5-14 inches | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 paires par sachet ; 6 sachets par carton</li> </ul> |

Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes:

#### Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansells Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Bruxelles, Belgique  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

**Région Amérique du Nord**  
Ansells Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T : +1 800 800 0444  
F : +1 800 800 0445

**Australie**  
Ansells Limited  
Level 3, 678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australia  
T : +61 1800 337 041  
F : +61 1800 803 578

**Région Asie-Pacifique**  
Ansells Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
T : +603 8310 6688  
F : +603 8310 6699

**Région Amérique du Sud et Caraïbes**  
Ansells Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306,  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Gro. Mexico  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

**Canada**  
Ansells Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
Tél. : 1 800 363 8340  
F : +1 800 267 3551

Ansells ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansells Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2022 Ansells Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansells ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansells avec une application particulière. Ansells décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.