


RSAO50-XL


Palier à semelle

Paliers à semelle RSAO, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité R

X-life

Information technique





Votre alternative produit actuelle

Matériaux	GG	Grey cast iron

dimensions principale & données de performance

d	50 mm	Alésage
L	275 mm	Longueur totale
H_2	143 mm	Hauteur
≈m	5,97 kg	Poids

Cotes de montage

J	212 mm	Distance trous de fixation
N	20 mm	Largeur (rainure)
N_1	35 mm	Longueur (rainure)

Dimensions

H	75 mm	Distance axe arbre
A	75 mm	Largeur (base)
A_1	39 mm	Largeur (tête)
H_1	27 mm	Hauteur (base)
B_1	66,75 mm	Largeur totale du collier de blocage
S_1	42,15 mm	Distance of raceway to locking collar
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrication

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact

information additionnelle

	SAO10	Corps de palier
	GNE50-XL-KRR-B	Désignation roulement

Plage de température

T_{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T_{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact