Fast kabelhanteringsbana med tejp och hölje, 19mm B x 11mmH - 1mL, Hårdledning/väggkanal för PVC-nätverk/nätsladd, max 6 kablar, UL-lista

Produkt ID: CBMWWD1911



Detta 1m Kabelhanteringsbana med häftande band dirigerar kablarna på kontoret eller i serverrummet på ett snyggt sätt, samtidigt som de döljer sig för att skapa ett snyggt och professionellt utseende.

Den här kabelhanteringsbanan skyddar kablar från skador samtidigt som de dirigeras på ett enkelt sätt i ditt kontor eller serverrum. Rutten är 11mm x 19mm.

Med en självhäftande baksida kan kabelbanan installeras genom att helt enkelt dra av skyddet och fästa det på önskad plats på vilken yta som helst, inklusive trä, tork, glas eller murverk.

Tillverkad av självsläckande PVC, som är robust och varpsäker, är denna köp/döljare av nätverkskabel/nätkabel som är M1-klassificerad NF-brandsäker med en 186F (86C) vraftdämpningspunkt och som är UL/94V-0-klassificerad.

För att kombinera och dirigera denna kabelhanteringsbana och hylsa från ändarna erbjuder StarTech.com ett brett urval av bantillbehör.

Kopplaren (CBMWWD1911C) (20-pack) förbinder två spårvägar och förlänger längden på spårvägen.

Slutdelen (CBMWWD1911E) (20-pack), snygga lock från slutet av raceway.

Inside Elbow (CBMWWD1911I) (20-pack) förbinder två spårvägar tillsammans i hörnen i 90-gradersvinkel.

Lateral armbåge (CBMWWD1911L) (20-pack) förbinder två spårvägar och kör dem uppåt i väggen i 90-gradersvinkel.

Den yttre armbågen (CBMWWD1911O) (20-pack) förbinder två spårvägar tillsammans runt hörnen i 90-gradersvinkel.

T Connector (CBMWWD1911T) (20-pack) ansluter tre raceways tillsammans i ett T-streck.

Denna kabelhanteringsbana är TAA-kompatibel. StarTech.com har varit IT-proffs i över 30 år.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

• Skyddar kablar mot skador och drar dem samtidigt elegant runt ditt kontor eller serverrum.

Funktioner

• YRKESORGANISERA OCH VÄGKABLAR: Kabelhanteringsbana skyddar upp till 6 kablar från skador/skräp med sluten design och dirigerar dem i installation av kontor/serverrum med hjälp av skruvhål/dubbelsidigt band

• INDUSTRIELL STYRKA: Sturdy warp-säker, självsläckande PVC, fast näts-/strömkabel hider/concealer är M1 Rating NF fire resistent w/186F Vicat softening point. UL 94V-0, specificerad UL/CSA godkänt

• JÄRNVÄGSTILLBEHÖR: Kopplare (CBMWWD1911C), End Piece (CBMWWD1911E), Inside Elbow (CBMWWD1911I), Lateral Elbow (CBMWWD1911L), Outside Elbow (CBMWWD1911O) O), T Connector (CBMWWD1911T). säljs separat

• TEKNISKA SPECIFIKATIONER: Längd: 1m | Höjd: 11mm | Bredd: 11mm |Maximal kabelkapacitet: 19mm| Enkanal | Punkt för mjukning av Vicat: 186F/86C (Testad till 50C) | Vit | RoHS

• STARTECH.COM-FÖRDEL: IT-proffs valmöjlighet i över 30 år. Detta system för monteringssladd/enkelkanalsladdar backas upp för hela livet av StarTech.com, inklusive kostnadsfri teknisk support dygnet runt, alla dagar

---

Utseende

Garantipolicy	2 Years
Färg	Vit
Kabinettyp	PVC
Produktlängd	0.7 in [1.9 cm]

	Produktbredd	39.4 in [100.0 cm]
	Produkthöjd	0.4 in [1.1 cm]
	Produktvikt	4.2 oz [120.0 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	2.4 in [6.0 cm]
	Paketets bredd	37.6 in [95.5 cm]
	Paketets höjd	0.7 in [1.8 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	4.8 oz [136.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - Kabelränna
Warranty Information		
	Warranty	2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.