


- ルーバー(LP)のフード付タイプです。
- 防虫用ステンレス製金網付です。
- フィルタは水洗いで再利用可能です。(OLP-F)

〔取付例〕



OLP-2

※  
屋内・屋外兼用IP43

納期区分	ライトベージュ色		クリーム色		1セット標準価格円	1セット内容	一梱入数	寸法 mm			換気面積 cm <sup>2</sup>	摘要
	品名記号	品名記号	品名記号	品名記号				A	B	C		
○	<b>OLP-0</b>	<b>OLP-0C</b>	3,600	2コで1セット	1セット	90	100	45	6	LP-0,0C付		
○	<b>OLP-1</b>	<b>OLP-1C</b>	4,050	105	110	9.5	LP-1,1C付					
○	<b>OLP-2</b>	<b>OLP-2C</b>	5,600	2コで1セット	1セット	120	130	50	16	LP-2,2C付		
○	<b>OLP-3</b>	<b>OLP-3C</b>	6,700	135	140	21	LP-3,3C付					

## ●フィルタ付(モダアクリル・ポリエステル製、除塵率70%)

※  
屋内・屋外兼用IP43

納期区分	ライトベージュ色		クリーム色		グレー色		1セット標準価格円	1セット内容	一梱入数	寸法 mm			換気面積 cm <sup>2</sup>	摘要
	品名記号	品名記号	品名記号	品名記号	A	B				C				
○	<b>OLP-0F</b>	<b>OLP-0FC</b>	<b>OLP-0FG</b>	4,250	2コで1セット	1セット	90	100	45	6	LP-0F(C・G)付			
○	<b>OLP-1F</b>	<b>OLP-1FC</b>	<b>OLP-1FG</b>	5,050	105	110	9.5	LP-1F(C・G)付						
○	<b>OLP-2F</b>	<b>OLP-2FC</b>	<b>OLP-2FG</b>	6,550	2コで1セット	1セット	120	130	50	16	LP-2F(C・G)付			
○	<b>OLP-3F</b>	<b>OLP-3FC</b>	<b>OLP-3FG</b>	7,850	135	140	21	LP-3F(C・G)付						

## 数量割引商品

上記商品は、**[2コ入×40セット⇒80コ]**以上の場合、経済的な数量割引商品もございますのでご用命ください。  
ご注文の際は品名記号の末尾に**[-Q]**をつけてご用命ください。  
(例) **OLP-0→OLP-0-Q**となります。  
価格等詳細は別途お問合せください。

■取付寸法図は743頁、オプションのフィルタは727頁をご参照ください。

※上記IP性能以上のキャビネットに取付けた場合のキャビネット性能を示します。


## ご注意

換気面積は、防虫網、フィルタを考慮していません。


- 丸穴加工のみで、キャビネットに取付可能です。
- 防虫用ステンレス製金網付です。
- カバーが取外せるため、外部よりフィルタの交換が可能です。(GLP-F)
- フィルタは水洗いで再利用可能です。(GLP-F)

## ご注意

複数個並べて使用する場合は10mm以上離して取付けてください。



GLP-2

※  
屋内用IP4X

納期区分	ライトベージュ色		クリーム色		1セット標準価格円	1セット内容	一梱入数	寸法 mm				換気面積 cm <sup>2</sup>	摘要
	品名記号	品名記号	品名記号	品名記号				A	B	C	D		
○	<b>GLP-0</b>	<b>GLP-0C</b>	4,050	2コで1セット	1セット	73	73	23.5	φ63.6	6.5			
○	<b>GLP-1</b>	<b>GLP-1C</b>	4,850	85	85	φ75.6	10.0						
○	<b>GLP-2</b>	<b>GLP-2C</b>	6,050	100	100	25.5	φ88.6	14.0					

## ●フィルタ付(モダアクリル・ポリエステル製、除塵率70%)

※  
屋内用IP4X

○	<b>GLP-0F</b>	<b>GLP-0FC</b>	4,700	2コで1セット	1セット	73	73	23.5	φ63.6	6.5	
○	<b>GLP-1F</b>	<b>GLP-1FC</b>	5,750		85	85	φ75.6		10.0		
○	<b>GLP-2F</b>	<b>GLP-2FC</b>	7,050		100	100	25.5	φ88.6	14.0		

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) 無印 受注品

## 数量割引商品

上記商品は、**[2コ入×50セット⇒100コ]**以上の場合、経済的な数量割引商品もございますのでご用命ください。  
ご注文の際は品名記号の末尾に**[-Q]**をつけてご用命ください。  
(例) **GLP-0→GLP-0-Q**となります。  
価格等詳細は別途お問合せください。

■取付寸法図は743頁、機種選定方法は724頁、オプションのフィルタは727頁をご参照ください。

※上記IP性能以上のキャビネットに取付けた場合のキャビネット性能を示します。

## ご注意

換気面積は、防虫網、フィルタを考慮していません。