THERMOMARK-RIBBON 25-WMSU - Farbband

0803390

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0803390

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Farbband, für Rollendrucker zur Bedruckung der Produktgruppen WMS... und WMS-2 HF..., Länge: 300 m, Rollenlänge: 300 m, Breite: 25 mm, Farbe: schwarz

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0803390
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BG1223
GTIN	4055626052038
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	73,3 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	73,3 g
Zolltarifnummer	96121010
Ursprungsland	US

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Farbband
Lieferumfang	Farbband

Beschriftung

Kennzeichnungstechnologie	Thermotransfer

Maße

Breite	25 mm
Länge	300 m
Rollenlänge	300 m

Materialangaben

Farbe	schwarz (RAL 9005)
Material	Polyolefin kompatible Farbschicht

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	23 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	50 % (Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen)
Lagerfähigkeit	24 Monate nach Produktionsdatum.

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	19140614
ECLASS-15.0	19140614

ETIM

ETIM 9.0	EC001694

UNSPSC

UNSPSC 21.0	44103100

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de