Hoja de características del producto
Características

NSYCR55WU2
ClimaSys PTC Resistencia calefactora 55 W 110-250V

Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del producto	ClimaSys CR
Tipo de producto o componente	Calefactor de resistencia
Compatibilidad de gama	Prisma P Prisma G
Rango de potencia	55 W
Tensión de entrada	110...250 V CA 50/60 Hz

Complementario

Posición de funcionamiento	Vertical
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...70 °C
Grado de protección IP	IP20
Certificaciones de producto	UL VDE
Material	Aluminio extruídofor cuerpo
Altura	200 mm
Anchura	85 mm
Profundidad	70 mm
Condiciones de uso	Necesita protección eléctrica Los calefactores se deben instalar con un controlador térmico Armario de aire sellado
Modo de fijación	Por clips
Soporte de montaje	Carril DIN de 35 mm

Sostenibilidad de la oferta

RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 0940 - Declaración de conformidad de Schneider Electric Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACh	La referencia no contiene SVHC La referencia no contiene SVHC

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Información Logística

País de Origen	China

Garantía contractual

Warranty period	18 months

Life Is On Schneider Electric