Schlauchkupplung Soft Touch

Verbindung mit Griff für bessere Handhabung bei feuchten Händen.

Innen ø von Schlauch (mm)	Artikel-Code	Stück pro Packung	Verpackung
12,5 bis 15	2050P0000	10	Blister
12,5 bis 15	2050 6000	25	Großteil
19	2060P0000	10	Blister
19	2060 6000	25	Großteil



Schlauchkupplung Soft Touch mit Wasserstop

Verbindung mit Griff für bessere Handhabung bei feuchten Händen.

Innen ø von Schlauch (mm)	Artikel-Code	Stück pro Packung	Verpackung
12,5 bis 15	2055P0000	10	Blister
12,5 bis 15	2055 6000	25	Großteil
19	2065P0000	10	Blister
19	2065 6000	25	Großteil



Hahnanschlüsse mit Innengewinde

BSP Innengewinde für 1/2" und 3/4" Hähne.

Innengewinde	Artikel-Code	Stück pro Packung	Verpackung
3/4" BSP	2167P9000	10	Blister
3/4" BSP	2167A6002	25	Großteil
+ adaptateur 1/2"	2184P9240	10	Blister
+ adaptateur 1/2"	2184A6002	25	Großteil



2167



2184

Für Standardwasserhähne mit rundem oder ovalem Auslass (ø maximal 18 mm). Abdichtung durch Festziehen des Rings.

Artikel-Code	Stück pro Packung	Verpackung
2176P9000	10	Blister
2176A6002	25	Großteil



BSP Innengewinde für 1" und 12mm Hähne.

Innengewinde	Artikel-Code	Stück pro Packung	Verpackung
1" BSP	2158A6002	25	Großteil



Doppelstecker

Zur Verbindung von zwei Schläuchen.
Zusammen mit den Verbindungsstücken 2050, 2060, 2055 und 2065 zu benutzen.

Innen ø (mm)	Artikel-Code	Stück/ Karton	Verpackung
Alle	2291P9000	10	blister
Alle	2291A6002	25	Großteil



Reparator

Für eine schnelle Reparatur von Schläuchen oder zur Verbindung von zwei Schläuchen.

Innen ø (mm)	Artikel-Code	Stück/ Karton	Verpackung
12,5 - 15mm	2100P9000	10	blister
19mm	2200P9000	10	blister
19mm	2200A6002	25	Großteil

