eao

Your Expert Partner for **Human Machine Interfaces**

アクチュエーター

販売事業者
Rs-online

45-2845.2E90.002



https://rs-online.eao.com/component/45-2845.2...

お客様の製品:



45-2845.2E90.002
アクチュエーター

読み込み中 . . .

前面

フロント寸法:	Ø 29,5 mm
フロント形状:	丸形
フロントベゼル 色:	銀
フロントベゼル 材質:	メタル

取付け

デザイン:	レイズド
取付け穴:	Ø 22.3 mm
取付けタイプ:	パネル実装

操作・表示部分

レバー 色:	白
レバー 材質:	プラスチック
レバー 形状:	丸形

機械的特性

スイッチング動作:	オルタネイト - オルタネイト - オルタネイト - オルタネイト
スイッチング ポジション:	4ポジション
機械的寿命:	操作回数100万回
使用周波数:	1 800/h
重量:	0.001 kg



周辺条件

IP前面保護等級:	IP66、IP67、IP69K
使用温度:	- 25 ° C ～ + 70 ° C
保存温度:	- 40 ° C ... + 80 ° C
耐衝撃性:	IEC 60068-2-27に準拠：正弦波半波 50 g / 11 ms
耐振動性:	IEC 60068-2-6に準拠：10～500Hz: 5 g
耐候性:	IEC 60721に準拠した動作時：3K6, 3C3, 3S2, 3M6


認証

REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

その他

簡単な説明:	アクチュエーター, Ø 22.3 mm, Ø 29,5 mm, 照光オプション, 白, 丸形, 丸形, 銀, メタル, オルタネイト - オルタネイト - オルタネイト - オルタネイト, IP66、IP67、IP69K
ハウジング 材質:	メタル
スイッチングポジション:	
配線図:	

マウントカットアウト:



寸法図:

