M18 JS2000-0
AVVIATORE BOOSTER PER AUTO M18™

L'avviatore M18™ fornisce fino a 2.000 ampere di picco, permettendo l'avviamento di motori benzina fino a 8,1 litri e diesel fino a 3,0 litri di cilindrata

Pronto all'uso in meno di 70 secondi, facendoti risparmiare tempo prezioso nelle situazioni di emergenza

I condensatori interni sono progettati per oltre 500.000 cicli, garantendo una durata superiore e un'affidabilità senza pari

L'avviatore è pronto all'uso, senza bisogno di manutenzione o di pre-carica, ed è perfetto per riavviare il motore di autovetture, moto, barche e furgoni con tensione di utilizzo di 12 V

Autonomia senza pari: fino a 50 avviamenti con una sola batteria M18™ 5 Ah (M18 B5)

Prestazioni garantite in ogni condizione: l'avviatore funziona in modo affidabile da -18°C a +50°C

Il design personalizzato dei morsetti garantisce un accesso ottimale ai terminali della batteria, assicurando una connessione migliore

L'avviatore M18™ è completamente equipaggiato con funzioni di sicurezza, come protezione contro scintille, inversione di polarità e surriscaldamento

Display digitale luminoso con indicazione della tensione

Dotato di luce led da 500 Lumen (fissa o intermittente) e di presa USB-C per fungere da Power Bank per ricaricare i dispositivi elettronici

Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

Dimensioni compatte: 29 x 22 x 11 cm (L x P x H)

Max Cilindrata Diesel (l)	3.0
Max Cilindrata Benzina (l)	8.1
Amperaggio di picco (A)	2,000
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.4 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933498026