

Ultrane 546

BESCHREIBUNG UND ALLGEMEINE DATEN

- **Material** Polyurethanschaumstoff
- **Länge (cm)** 22-27
- **Stärke (mm)** Light Weight
- **Handgelenk** Strickbündchen
- **Farbe** Grau / Rot
- **Innenverarbeitung** Nahtloses Stricktrikot
- **Außenverarbeitung** Handrücken unbeschichtet
- **Größe / EAN** 6 7 8 9 10 11
- **Verpackung** 1 Paar/Beutel - 12 Paar/Beutel - 96 Paar/Karton
- **Ergänzende Informationen** Enthält Spuren von DMF. Silikonfrei.



LEISTUNGSERGEBNISSE

Zertifizierungskategorie 2



4131

Legende



SCHUTZ GEGEN ÄUSSERE MECHANISCHE GEFAHREN EN 388

LEISTUNGSNIVEAU

0-4 0-5 0-4 0-4

Abriebfestigkeit

Schnittfestigkeit

Weiterreißfestigkeit

Durchstichfestigkeit



LEICHTER CHEMIKALIENSCHUTZ EN 374



SCHUTZ VOR MIKROORGANISMEN EN 374



SCHUTZ VOR RADIOAKTIVER KONTAMINATION EN 421



SCHUTZ GEGEN THERMISCHE RISIKEN EN 407

LEISTUNGSNIVEAU

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

Brennverhalten

Kontaktwärme

Konvektive Hitze

Strahlungswärme

Resistenz gegen kleine Spritzer geschmolzenen Metalls

Resistenz gegen große Mengen geschmolzenen Metalls



SPEZIFISCHER SCHUTZ VOR CHEMIKALIEN EN 374

Buchstaben-code	Chemische Substanz
A	Methanol
B	Aceton
C	Acetonitril
D	Dichlormethan
E	Kohlenstoffdisulfid
F	Toluol
G	Diethylamin
H	Tetrahydrofuran
I	Ethylacetat
J	n-Heptan
K	Natriumhydroxid 40%
L	Schwefelsäure 96%



SCHUTZ GEGEN KÄLTE EN 511

LEISTUNGSNIVEAU

0-4 0-4 0 oder 1

Konvektive Kälte

Kontaktkälte

Wasserdichtigkeit

Weitere Informationen: www.mapa-pro.com

BESCHREIBUNG UND ALLGEMEINE DATEN

- Verbesserte Haltbarkeit von Fingerspitzen, Daumenbeuge und Handinnenfläche; ideal für sich wiederholende Tätigkeiten oder in rauen Arbeitsbereichen.
- Hohe Atmungsaktivität
- Anatomisch geformt und enge Passform für Präzisionsarbeiten

HAUPT-EINSATZGEBIETE

Mechanische Industrie / Automobilindustrie

- Umgang mit kleinen Schrauben
- Kleinteilmontage
- Fahrzeugmontage
- Endbearbeitung
- Präzisionsmontage

Andere Industriezweige

- Umgang mit « aggressiven » Gegenständen
- Verpackung

HINWEISE ZU LAGERUNG UND BENUTZUNG

Gebrauchsanweisung

- Die Eignung der Handschuhe für den geplanten Verwendungszweck ist zu prüfen, da die tatsächlichen Einsatzbedingungen am Arbeitsplatz von den «CE»-Prüfbedingungen abweichen können.
- Handschuhe nicht in der Nähe sich drehender Maschinen bzw. -teile verwenden.
- Die Verwendung der Handschuhe ist nicht empfohlen für Personen mit einer Sensibilisierung auf Naturlatexproteine (Bündchen mit elastischem Naturkautschuk).
- Handschuhe nur anziehen, wenn die Hände trocken und sauber sind.

Lagerbedingungen

Handschuhe in ihrer Originalverpackung geschützt vor Hitze und Wärmequellen sowie Licht und Feuchtigkeit lagern.

Waschanleitung

Achtung: Unsachgemäße Verwendung oder Anwendung von Reinigungs- oder Waschverfahren, die nicht ausdrücklich empfohlen werden, können das Leistungsverhalten der Handschuhe beeinflussen.

Anleitung zum Trocknen

Vor jeder weiteren Nutzung ist sicherzustellen, dass die Innenseite der Handschuhe völlig trocken ist.

RECHTSSPRECHUNG

Dieses Produkt gemäß der der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates als nicht gefährlich eingestuft. Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die im Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.

- CE-Baumusterbescheinigung

0075/014/162/04/16/0381- EXT 01/04/16

- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.

CTC - 4 rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07 - France

0075