■ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子





UL LISTED E42024 CSA LR20812

形番		規格	寸法(mm) φD	L	ℓ	標準色	適用電線範囲 (mm²)	適用圧着工具 手動	空気圧式	油圧式	1箱入数(個)
ストレート形	VP-1.25	UL CSA	3.2	16.0	8.0	赤	※0.25～1.65	YNT-2216	YA-1,YA-2,YAT-1A,YAT-2A,YAD-1A YAD-2A,YAT-4A,YAD-4A,YA-4	BCT-0514	1,000
	VP-2	UL CSA	3.9			青	1.04～2.63	YNT-1614			
	VP-5.5	UL CSA	5.4	20.5	8.5	黄	2.63～6.64	YNT-1210S	YAT-4A,YAD-4A,YA-4		500
F形	FVP-1.25	UL CSA	4.0	16.0	8.0	赤	※0.25～1.65	YNT-2216	YA-1,YA-2,YAT-1A,YAT-2A,YAD-1A YAD-2A,YAT-4A,YAD-4A,YA-4	BCT-0514	1,000
	FVP-2	UL CSA	4.5			青	1.04～2.63	YNT-1614			
	FVP-5.5	UL CSA	6.8	20.5	8.5	黄	2.63～6.64	YNT-1210S	YAT-4A,YAD-4A,YA-4		500

注1） ※印は電線の合計断面積が0.5mm²以上となる様にして使用すればより確実になります。
注2） 適用電線は断面積合計を示します。
注3） 本製品の中には多少納期を要するものもあります。

■ナイロン絶縁付重ね合わせ形接続子





UL LISTED E42024 CSA LR20812

形番		規格	寸法(mm) φD	L	ℓ	標準色	適用電線範囲 (mm²)	適用圧着工具 手動	空気圧式	油圧式	1箱入数(個)
ストレート形	NP-1.25	UL CSA	3.2	16.0	8.0	赤	※0.25～1.65	YNT-2216	YA-1,YA-2,YAT-1A,YAT-2A,YAD-1A YAD-2A,YAT-4A,YAD-4A,YA-4	BCT-0514	500
	NP-2	UL CSA	3.9			青	1.04～2.63	YNT-1614			1,000
	NP-5.5	UL CSA	5.4	20.5	8.5	黄	2.63～6.64	YNT-1210S	YAT-4A,YAD-4A,YA-4		500
F形	FNP-1.25	UL CSA	4.0	16.0	8.0	赤	※0.25～1.65	YNT-2216	YA-1,YA-2,YAT-1A,YAT-2A,YAD-1A YAD-2A,YAT-4A,YAD-4A,YA-4	BCT-0514	500
	FNP-2	UL CSA	4.5			青	1.04～2.63	YNT-1614			1,000
	FNP-5.5	UL CSA	6.8	20.5	8.5	黄	2.63～6.64	YNT-1210S	YAT-4A,YAD-4A,YA-4		250

注1） ※印は電線の合計断面積が0.5mm²以上となる様にして使用すればより確実になります。
注2） 適用電線は断面積合計を示します。
注3） 本製品の中には多少納期を要するものもあります。

● ナイロンは吸湿性がありますので保管等にご注意ください。