Data Sheet

Station d'accueil USB 3.0 double affichage pour PC portable - HDMI et DVI / VGA

Product ID: DK30ADD

Cette station d'accueil PC USB 3.0 pour ordinateurs portables Mac et Windows™ vous offre la flexibilité de sortie vidéo et les ports nécessaires pour optimiser les performances de votre poste de travail. La station d'accueil PC économique à double affichage offre de nombreuses options de sortie vidéo, y compris HDMI®, DVI et VGA (avec adaptateur) et vous propose six ports USB pour périphériques, dont deux ports USB de charge rapide.

Améliorez votre productivité avec deux sorties vidéo

La station d'accueil USB 3.0 étend les capacités d'affichage de votre ordinateur portable Mac ou Windows. Configurez le double affichage en vous connectant à un écran HDMI et un écran DVI. De plus, la station d'accueil pour ordinateur portable comprend un adaptateur DVI vers VGA pour vous connecter à un ancien écran VGA.

La station d'accueil à deux écrans vous permet de connecter :

- 1 écran HDMI + 1 écran DVI d'une résolution de 2048 x 1152 (60 Hz)
- 1 écran HDMI d'une résolution de 2048 x 1152 + 1 écran VGA d'une résolution de 1920 x 1200 (60 Hz)

Toutes les connexions dont vous avez besoin

Transformez votre ordinateur portable en un poste de travail entièrement fonctionnel. Cette station d'accueil USB 3.0 dispose de six ports USB 3.0 (Type-A) pour connecter facilement votre clavier, vos lecteurs externes et autres périphériques avec une seule connexion hôte USB 3.0. Deux des ports USB 3.0 sont des ports de charge rapide toujours actifs, ce qui ajoute une flexibilité de charge et de synchronisation pour deux appareils mobiles maximum. La station d'accueil PC dispose également d'un port Gigabit Ethernet et d'un port casque audio de 3,5 mm.

Le modèle DK30ADD bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility

Applications

- Connectez-vous à une large gamme d'écrans dans les entreprises et les institutions
- Idéal pour les espaces de travail partagés dans les hôtels, ou pour les applications de bureau partagé à court terme
- Ajoutez des sorties vidéo doubles à un ordinateur portable lorsque la carte vidéo ne peut pas être remplacée

Features

- Connecte votre ordinateur portable Mac ou Windows à un double affichage : HDMI + DVI ou HDMI + VGA
- Connectez davantage de périphériques USB avec six ports USB 3.0 (Type-A) dont deux ports de charge rapide
- Ajoutez une connectivité réseau câblée avec le port RJ45 Gigabit Ethernet
- Adaptateur DVI vers VGA inclus, qui vous permet de vous connecter à un ancien écran ou vidéoprojecteur VGA

	Warranty	3 Years
Matériel	Écrans pris en charge	2
	ID du chipset	DisplayLink - DL-3900 VIA/VLI - VL813
	Interface	USB 3.0
	Normes de l'industrie	Spécification de charge de batterie USB rév. 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Rétrocompatible avec les normes USB 2.0/1.1
	Port(s) à charge rapide	Oui
	Prise en charge 4K	Non
	Type de bus	USB 3.0
Performance	MDIX auto	Oui
	Prise en charge duplex complet	Oui
	Prise en charge UASP	Oui
	Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
	Résolutions numériques max.	Double affichage - HDMI + DVI - 2048 x 1152 à 60 Hz - Double affichage - HDMI 2048 x 1152 + VGA 1920 x 1200 à 60 Hz
	Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
	Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral)
Connecteur(s)	Types de connecteur	1 - DVI-I (29 broches) Femelle 1 - HDMI (19 broches) Femelle 2 - USB 3.0 A (charge rapide , 9 broches , SuperSpeed) Femelle 4 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle 1 - RJ-45 Femelle 1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle 1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle
Logiciel	Compatibilité système d'exploitation	Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.10 - 10.12, 10.14
Notes spéciales / Configuration	Configurations du système et du câblage	Un ordinateur portable hôte avec un port USB-A disponible.
	Remarque	L'USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu'à 5 Gb/s. Un adaptateur DVI vers VGA est inclus.

Indicateurs	Indicateurs lumineux	1 - Alimentation
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
	Center Tip Polarity	Positif
	Consommation électrique	40W
	Courant de sortie	2 A
	Courant d'entrée	1 A
	Tension de sortie	20V DC
	Tension d'entrée	100 ~ 240 AC
	Type de prise	N
Conditions environnementales	Humidité	10 - 90 % (sans condensation)
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir et argent
	Hauteur du produit	1.2 in [31.2 mm]
	Largeur du produit	3.4 in [86.2 mm]
	Longueur de câble	39.4 in [1000 mm]
	Longueur du produit	8.5 in [216.1 mm]
	Poids du produit	10.3 oz [291 g]
	Type de boîtier	Plastique
Informations d'emballage	Poids brut	28.8 oz [815 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Station d'accueil
		1 - Câble USB 3.0
		1 - Adaptateur DVI vers VGA
		1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / GB / EU / ANZ)
		1 - Guide de démarrage rapide

Product appearance and specifications are subject to change without notice.