

Technische Daten
Technical Data
Caractéristique techniques

Nenndurchfluß Nominal flow Débit nominal	160 l/min
Temperaturbereich Temperature range Température de service	-10°C...+100°C
Filterfeinheit Micron rating Finesse de filtration	3, 5, 10, 16, 20 Mikron
Filterfläche Filterarea Surface filtrante	1598 cm²
Differenzdruckfestigkeit Collapse pressure Résistance á la pression différentielle	25 bar



nach / according to / conformément à ISO 3968

Materialien
Materials
Matériaux

Filtermaterial Filtermaterial Materiau filtrant	Glasfaservlies Inorganic glass fiber Fibre de verre
Metallteile Metal parts Toutes piéces metalliques	Stahl verzinnt Steel tin-plated Acier - étamé
Dichtungen Seals Joints d'étanchéite	NBR (Perbunan) FKM (Viton) EPDM