特点

- 无卤护套
- 高性能电缆组件
- 阻抗为 50 欧姆
- 电缆组件提供各种电缆长度
- 电缆直径 1.37

RS Pro sma 至母 Ω 射频同轴电缆、 50 m ²

RS 号： 794-2831

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

深受信赖 RS Pro 推出一系列高质量公 sma 至公 RG402 同轴电缆。这些柔性电缆由工业标准组件制成、设计用于长距离传输信号、易于安装。这些 u.fl 射频同轴 50 欧姆电缆、这些同轴电缆的一端具有 sma 隔板压接插孔、另一端配有电缆螺母、垫圈和 sma 插头

一般规格

同轴类型	rf
连接器 a	包容式 SMA
接头 b	包容式 u.fl
端接/未端接	端接
护套颜色	黑色
应用	将无线电发射器和接收器与其天线连接、计算机网络（internet）连接、将卫星信号馈送至电视。

电气规格

额定电压	250V
特性阻抗	50 Ω
最大工作频率（ghz）	直流 3GHz
耐受电压	750Vrms

机械规格

长度	150mm
外径	1.37mm
电缆形状	同轴

认证

合规性 / 认证	EN61340