
E11572

Câble de connexion

VDOGQ090PLS0003E03STGF040MSS



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de protection		III
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...85
Indice de protection		IP 50
Données mécaniques		
Poids	[g]	113,9
Matière du corps		PUR
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé



E11572


Câble de connexion

VDOGQ090PLS0003E03STGF040MSS

Raccordement électrique

Câble: 3 m, PVC, noir, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x Sub-D, droit; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé

